

iQ7-W10

Лазерно-фосфорный проектор, 3 X LCD, 10 000 люменов по ISO, WUXGA



- Отличное качество изображения
- Отличные возможности интеграции
- Гарантированное обслуживание и поддержка

Серия iQ7 расширяет ассортимент проекторов Barco и содержит дополнительные модели с 2 уровнями яркости. Это открывает возможности для более широкого спектра областей применения, предоставляя в то же время доступ к высоко ценным сервису и технической поддержке Barco.

Лазерный источник света не только гарантирует хорошее качество изображения, но и требует меньших затрат на обслуживание, чем большинство ламповых проекторов на рынке.

Технические характеристики**IQ7-W10****Общие характеристики**

Тип проектора	3 X LCD laser phosphor projector
Разрешение	1920 x 1200
Яркость	10,000 ISO lumen*
Уровень контрастности	Extreme black: 100,000:1 Full on/Full Off, Dynamic ON)
Однородность яркости	80%
Форматное соотношение	16:10
Тип объектива	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
Сдвиг оптической линзы	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Коррекция цвета	No
CLO (постоянная светоточдача)	No
Источник света	Laser phosphor
Срок службы лазера	20,000hrs*
Ориентация	360° rotation, no restrictions
3D	No
Обработка изображений	Embedded warp
Коррекция трапецидальных искажений	Yes
Ввод	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
Разрешения входного сигнала	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
Контроль	IR, RS232, RJ45
Соединение сети	10/100 Ethernet, RJ45
Требования к источнику питания	100-240V / 50-60Hz
Энергопотребление	810W □220-240VAC, Typical □
Потребляемая мощность в режиме ожидания	less than 0.5W
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	35.8 dB □Normal Mode □
Рабочая температура	0 □-40 □
Температура при хранении	-10 □-50 □
Допустимая влажность	20%-85%
Влажность при хранении	10%-85%
Габариты (WxLxH)	600mm x 218mm x 503mm
Вес	24KG □excl. lens)
Стандартные аксессуары	Power cord, wireless remote control
Сертификаты	CCC/CECP/CEL
Гарантия	*1:Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Создано: 30 May 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com**BARCO**