

# iQ7-W10

ISO 10,000 lumens, WUXGA, 3 X LCD laser phosphor projector



- **Excellent image quality**
- **Excellent integration ability**
- **Guaranteed service and support**

The iQ7 series expands Barco's projector product portfolio and provides optional models with 2 brightness levels. It opens up possibilities for a wider range of applications, while still relying on the valuable Barco service and support.

The laser light source not only guarantees good image quality, but also has lower maintenance costs than most bulb projectors on the market.

**Product specificaties****IQ7-W10**

General specifications	
Type projector	3 X LCD laser phosphor projector
Resolutie	1920 x 1200
Helderheid	10,000 ISO lumen*
Contrastverhouding	Extreme black: 100,000:1 Full on/Full Off, Dynamic ON
Helderheidsuniformiteit	80%
Beeldverhouding	16:10
Type lens	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
Optische lensverschuiving	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Kleurcorrectie	No
CLU (constante lichtuitvoer)	No
Lichtbron	Laser phosphor
Levensduur laser	20,000hrs*
Oriëntatie	360° rotation, no restrictions
3D	No
Beeldverwerking	Embedded warp
Trapeziumcorrectie	Yes
Invoer	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
Invoeresoluties	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
Controle	IR, RS232, RJ45
Netwerkverbinding	10/100 Ethernet, RJ45
Voedingsvereisten	100-240V / 50-60Hz
Energieverbruik	810W@220-240VAC, Typical
Stroom in stand-by	less than 0.5W
Geluidsniveau (standaard bij 25°C/77°F)	35.8 dB(A) Normal Model
Bedrijfstemperatuur	0°~40°
Opslagtemperatuur	-10°~50°
Vochtigheid in bedrijf	20%-85%
Vochtigheid bij opslag	10%-85%
Afmetingen (B x L x H)	600mm x 218mm x 503mm
Gewicht	24KG (excl. lens)
Standaardaccessoires	Power cord, wireless remote control
Certificeringen	CCC/CECP/CEL
Garantie	*1: Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Laatst bijgewerkt: 11 Mar 2024

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de meest recente specificaties.