

# 可立享 CSE-200+

企业级的创意内容共享无线协作解决方案

- 画面上更多 2 名用户
- 通过笔记本电脑、平板电脑或智能手机进行共享
- 在有线和无线分享源之间流畅切换
- 增强的安全功能
- 4K 幕布上的标注、白板和反控支持
- 集中管理
- 带有 2 个按钮

创造力推动业务发展。富有创造力的会议、头脑风暴和讨论能够加强团队合作，提升业绩。可立享无线协作解决方案可以为企业带来轻松构想和高效协作。

了解更新可立享更新的新增功能

## 丰富的共享

CSE-200+ 为中型会议室提供互动式协作体验。同时允许多达 2 个人共享内容。用户只需将可立享按钮(通过 USB 供电)插入自己的 PC 或 Mac，然后单击按钮，即可将其笔记本电脑上的内容显示在会议室大屏幕上。使用可立享应用程序，用户还可以分享笔记本电脑、智能手机或平板电脑上的内容。确保在您的主机上安装更新固件，以便获得理想的桌面应用程序使用体验。

## 激发整个企业的创造力

CSE-200+ 是一款企业级解决方案。它可为原有设备提供 HDMI 输入，轻松切换无线和有线信号源，并提供增强的安全功能、完整的网络集成和丰富的交互功能 - 包括 4K 幕布上的标注、白板和反控支持以及集中管理。CSE-200+ 支持多达 2 人同时共享内容，可助力企业开展头脑风暴并提高工作效率。

CSE-200+ 是一种利用 ISO 27001 认证流程打造的产品。

将可立享 CSE-200+ 添加到固定会议室设置（例如 Microsoft Teams 或 Zoom 会议室）可提升 Microsoft Teams 和 Zoom 会议中的交互、工作效率和协作。它将焦点从会议转回至真正的协作。

## 技术规格

## 可立享 CSE-200+

## 一般规格

操作系统	Windows 7/8/8.1/10 32和64位 macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android v7 & v8 & 8.1 (ClickShare app) iOS 11, 12 (ClickShare app)
视频输出	1x HDMI 1.4b
视频输入	1x HDMI 1.4b
输出分辨率	30Hz时4K UHD (3840*2160)
输入分辨率	1920x1080 @30Hz
音频	通过 HDMI、模拟通过音频插孔 3.5 毫米、S/PDIF
AirPlay支持	iOS 9.0至iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave) 的iOS镜像 (AirPlay)
支持Google Cast	Android 8
支持 Miracast	Windows 10
帧数	高达 30fps*
屏幕上同时显示的源数	2
同时连接数量	16
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	Android和iOS设备均可通过ClickShare app共享文档、浏览器、摄像头
扩展桌面	可用 (取决于您的操作系统)。可能需要ClickShare扩展包。
验证协议	独立模式里的WPA2-PSK 网络集成模式里采用ClickShare Button的WPA2-PSK或IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac和IEEE 802.15.1
范围	可通过信号强度调制调节; ClickShare Button和ClickShare Base Unit之间距离长达30米 (100英尺)
频段	2.4 GHz 和 5 GHz (特定国家/地区支持的 DFS 信道 -即将推出)
连接	1x以太网LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (背面); 2x USB Type A 2.0 (背面); 1x USB Type A 2.0 (正面) 迷你插槽 (3.5mm) 上的音频模拟线路输出、数字 S/PDIF
噪音级别	上限0-30°C时25dBA 上限30-40°C时30dBA
温度范围	运行: -0°C至+40°C (+32°F至+104°F) 上限: 3000m时35°C (95°F) 存放: -20°C至+60°C (-4°F至+140°F)
湿度	存放: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 运行: 0至85%相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington锁定
认证	FCC/CE
保修期	3年标准
*注意	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

## ClickShare Base单元尺寸

尺寸 (HxWxD)	39毫米 x 200毫米 x 202毫米
电源	标准110/220V AC插头
功率消耗	运行: 50W (上限) 待机:
净重	900 gr

生成于: 25 Feb 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO

[www.barco.com](http://www.barco.com)