

可立享 C-5

用于小型议事空间的简单、一键式无线演示



- 入门级无线演示机型
- 使用 ClickShare 应用程序和本机任意设备无缝接入 (BYOD) 共享内容
- 100% 安全、加密和云管理

技术规格

可立享 C-5

ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
电源	标准 110/220 V AC 插头或 USB-C
功率消耗	运行: 5-10W, 更大 24W
净重	900 克
一般规格	
操作系统	Windows 10 及更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。 Android v9 及更高版本 (可立享应用程序) * iOS 12 及更高版本 (可立享应用程序) *
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI 1.4b
音频输出	HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	0
ClickShare App	桌面和移动
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast
同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)	32
噪音级别	更大值: 25dBA @ 0-30°C 更大值: 30dBA @ 30-40°C
验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
范围	可通过信号强度调制进行调节, 可立享按钮和可立享主机之间最长为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz
频段	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 3.0 (正面); 1 个 USB A 型 3.0 (正面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	否
本地视图	仅室内显示器的本地视图
网络连接	LAN 和 WiFi
Management and reporting	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)
*	* 根据配置, 在未来固件更新中提供

生成于: 18 Apr 2024

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。