

# ASL 6500W XD6500 HP/G



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Barco.

**Spécifications techniques****ASL 6500W XD6500 HP/G****Spécifications générales**

Fournisseur	ASL
-------------	-----

Références fournisseurs	DXL-65BA
-------------------------	----------

Heures garanties	500
------------------	-----

Créé le : 15 Mar 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).