


# ASL 6500W XD6500 HP/G



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Barco.

**Spécifications techniques****ASL 6500W XD6500 HP/G****Spécifications générales**

Fournisseur	ASL
Numéros de commande des fournisseurs	DXL-65BA
Heures de garantie	500

Créé le : 09 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**