

OverView DR120

SXGA 分辨率 DLP™ 后置投影机



技术规格

OVERVIEW DR120

一般规格

分辨率	SXGA
DMD芯片	1280x1024 像素
宽高比	4:3 / 5:4
灯泡	120W UHP 灯泡
电源	100-240 VAC, 2.5-1.0 A, 50-60Hz
电源	230 瓦
散热	< 750 BTU/小时
亮度	800 ANSI 流明
对比度	1000:1 (全白/全黑)
颜色	DynaColor™ 支持用户以数字方式设定主 辅色座标 联动 DynaColor™ 自动将多通道显示 屏幕墙调整至相同原色三角
输入	· 1 x 输入用于 RGB/RGSB/RGBS/RGBHV (5 x BNC) · 1 x VGA (D-15 连接器)
尺寸结构	· 宽度 535 毫米/21.1 英寸 · 高度 296 毫米/11.7 英寸 · 深度 (带镜头) 354 毫米/13.9 英寸 · 深度 278 毫米/10.9 英寸 · 重量 20 公斤/44.1 磅 · 付运重量 (更大) 35 公斤/77.2 磅

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。