

OverView cPG67 (Atlas C4)

67" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technology with XGA resolution.



Specifiche tecniche

OVERVIEW CPG67 (ATLAS C4)

Specifiche generali	
Risoluzione	XGA
Proporzioni	4:3
Colori	16.7 millions
Lampada	• 100 Watt lamp • operation time 8,000 hours (average)
Alimentazione CA	95-230 VAC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Alimentazione	140 W
Luminanza	130 cd/m ² 38 ftL
Luminosità	600 lumens
Contrasto	250:1
Uniformità della luminosità	> 95%
Struttura dimensioni	• Diagonal 67" • Width 1368 mm / 53.86 in. • Height 1026 mm / 40.39 in. • Footprint 753 mm / 29.65 in. • Dept 897 mm / 35.32 in. • Socket heigth 614 mm / 24.17 in.
Conformità ambientale	• Operating temperature: 17 °C -27 °C or 62 °F -80 °F • Humidity: recommended 40% -60%, non condensing Typical for stiched screens. Consult download for more info on screen modules.
Schermi	• high gain screens for high brightness and high contrast black screens for wide viewing angles • other screens on request • Download the brochure for more info on the principles and technologies

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

