

OLite 612 Fixe

<P>Module LED créatif pour montage en surface à faible pas</P>



12mm
PIXEL PITCH

IP65
WATERPROOF



Spécifications techniques

OLITE 612 FIXE

Spécifications générales

Pas de pixels	12,4 mm
Luminosité	6 000 cd/m ²
Configuration LED	SMD 3 en 1
Densité de pixels	3,888 LEDs per tile (72x54) (rental) 1,944 LEDs tile (36x54) (fixed)
Densité de pixels	3,888 LEDs per tile (72x54) (rental) 1,944 LEDs tile (36x54) (fixed)
Angle de vision horiz.	110° (luminosité min. 50 %)
Angle de vision vert.	+40, -50 ° (luminosité min. 50 %)
Taux de contraste	1150:1 (à 500 lux)
Durée de vie	50 000 heures à 50 % de la luminosité initiale
Consommation électrique	800 W/module (max.) -240 W (moyenne) (location) 400 W/module (max.) -120 W (moyenne) (fixe)
Tension de fonctionnement	200-240 V/50-60 Hz
Dimensions des tuiles	Width: 896mm (rental) Height: 672mm (rental) Depth: 246mm (rental) Width: 448mm (fixed) Height: 672mm (fixed) Depth: 116mm (fixed)
Dimensions des tuiles	Width: 896mm (rental) Height: 672mm (rental) Depth: 246mm (rental) Width: 448mm (fixed) Height: 672mm (fixed) Depth: 116mm (fixed)
Dimensions des tuiles	Width: 896mm (rental) Height: 672mm (rental) Depth: 246mm (rental) Width: 448mm (fixed) Height: 672mm (fixed) Depth: 116mm (fixed)
Dimensions des tuiles	Width: 896mm (rental) Height: 672mm (rental) Depth: 246mm (rental) Width: 448mm (fixed) Height: 672mm (fixed) Depth: 116mm (fixed)
Poids / Tuile	58 kg (location) 17 kg (fixe)
Homologation IP	IP65/65
Traitement	16 bits/couleur
Couleurs	281 billions
Fréquence de rafraîchissement	800 Hz
Construction du pied	Max. 12 modules en hauteur
Construction du portique	Max. 15 modules en hauteur
Interface de liaison	Interface DVI (connecteur DVI)
Longueur de liaison max.	4,5 m (avec câble DVI Barco)
Interfaces	2 liaisons DVI
Raccordement électrique en cascade max	3 modules
Disponibilité technique	Arrière
Température de fonctionnement	-20 -45 °C
Température de stockage	-20 -60 °C
Humidité (fonctionnement)	10-99%
Humidité (stockage)	10-99%
Compatibilité de la source	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI (DX700 : Dual Link DVI, Dual Link HD-SDI)
Numérisateur utilisable	DX-700 (avec carte de sortie DVI), D320, LED-PRO
Certifications	UL, CE classe A, TUV, FCC, classe A

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.