


ASL 4000W XD4000 HP/G



Para mais informações, entre em contato com a Barco.

Especificações técnicas**ASL 4000W XD4000 HP/G****Especificações Gerais**

Fornecedor	ASL
Números de pedido do fornecedor	XD4000HP/G
Horas de garantia	750

Gerada em: 28 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

