

ClickShare Hub Core

Sistema modular de sala de videoconferência para reuniões híbridas sem esforço



- **Apresentação sem fio: compartilhamento de conteúdo 4K com 1 Button**
- **Seguro por design e gerenciado na nuvem**
- **Botão ClickShare de última geração com suporte a Wi-Fi 6E e DisplayPort USB-C™**
- **Produto sustentável com selo Barco Eco A+**

O ClickShare Hub Core é um sistema modular de sala de videoconferência sem fio projetado para simplificar reuniões híbridas. Equipado com um ClickShare Button de última geração (com Wi-Fi 6E e USB-C DisplayPort™), ele permite o compartilhamento seguro de conteúdo sem fio 4K, proporcionando uma experiência de colaboração atrativa e visualmente sofisticada.

Para gerentes de TI e integradores, o ClickShare Hub Pro oferece uma solução personalizável para todos os tipos de sala, segurança de nível empresarial e conformidade.

Previsão de disponibilidade para o final de 2025.

Especificações técnicas

CLICKSHARE HUB CORE

Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 10 ou superior macOS 14 (Sonoma) e 15 (Sequoia)
Requisitos do sistema	Para uma experiência tranquila com o Microsoft Teams ou Zoom Mínimo: processador Intel i3 dual-core ou AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: versão mais recente do Windows 10 ou versão mais recente do Mac OS Mojave Recomendado: processador Intel i5 quad-core ou AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: versão mais recente do Windows 11 ou versão mais recente do Mac OS
Saídas de vídeo	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Painel de controle): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Entradas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz HDMI 2.0
Saída de áudio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Buttons do ClickShare	1
Aplicativo do ClickShare	Desktop e móvel *
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast *
Máximo de fontes simultaneamente na tela	1
Nível de ruído	Máximo 25 dBA a 30°C
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o botão ClickShare e a unidade base ClickShare Banda de frequência 2,4 GHz, e 6 GHz (DFS)
Banda de frequência	2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz DBS/HBS (canais DFS suportados em um número selecionado de países)
Conexões	Traseira: 1 Ethernet LAN 1Gbit 1 USB-C Power entrega 3.1 EPR com dissipador 1 saída HDMI 1 USB-A 2.0/3.0 1 USB-C 2.0/3.0 1 dispositivo USB-C 2.0/3.0 + saída USB-C DisplayPort™ 1 USB-C 2.0 + saída USB-C DisplayPort™ 1 Dianteira: 1 USB-C 2.0/3.0
Faixa de temperatura	Operação: 0°C + 40°C (+32°F a +104°F) Máx. 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0 a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema anti-roubo	Fechadura Kensington
Certificações	FCC/CE
Suporte para tela sensível ao toque e interatividade	Sim *
Vista local	Alta qualidade *
Conexão de rede	LAN
Gestão e relatórios	Sim
Garantia	3 anos padrão
Dimensões (AxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consumo de energia	Operacional: 140 W (máximo) Em espera:
Fonte de alimentação	Carregador externo USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Peso	720 g

Gerada em: 18 Aug 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

