

# MAAC-2123

All-in-one touch display



- **Workstation and display in one**
- **Built for a wide variety of modality applications**
- **Optional touchscreen for excellent user experience**

## **Fit for image acquisition in multiple healthcare environments**

The MAAC-2123 is a user interface designed for the review of multimodality images at acquisition systems – both mobile and fixed. It's an all-in-one 24" device that combines workstation (PC) and display in one single enclosure, for easy handling. Its thin and white design makes it easy to include in your healthcare environment.

## **Flexible and confident use**

The display is DICOM-compliant and offers Backlight Output Stabilization and consistent image quality for confident use. The MAAC-2123 offers an extremely powerful CPU, which makes it fit for a wide variety of modality applications. Thanks to its long lifecycle, you'll be able to use this device with peace of mind for many years to come!

## **Optional touchscreen**

With the MAAC-2123 5TW, you'll get the user interface with p-cap multi-touch screen and anti-glare coated glass, completing an excellent user experience. The MAAC-2123 5NW is a non-touch version without glass cover.

The MAAC-2123 comes with a standard warranty of 2 years, which can be extended through our ExtendedCare offering. Don't hesitate to contact us in case you have any question!

**Product specificaties****MAAC-2123**

Display	
Schermt technologie	AHVA ( IPS alike)
Achtergrondverlichting	WLED
Actief schermformaat (diagonaal)	23.8" ( 604.7mm)
Formaat actief scherm (H x V)	527.04mm(H) x 296.46mm(V)
Beeldverhouding (H:V)	16:09
Resolutie	1920x1080 60Hz
Beeldkleur	Yes
Pixelgrootte	0.275mm x 0.275mm
Reactietijd	14ms
Kleurdiepte	16.7M colors (true 8 bits)
Kijkhoek (H, V)	178/178 degree ( Typical )
Helderheid	400 nits ( cd/m2) (Typical); 320nits ( Min.)
Contrastverhouding	1000:1 (Typical)
System specifications	
Aanraakscherm	For Option: 5TW <ul style="list-style-type: none"><li>■ Projected-Capacitive 10 points Multi Touch, USB interface.</li><li>■ Surface Hardness: &gt; 6H (P-CAP)</li></ul>
DICOM-gekalibreerde luminescentie	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Light Sensor on the Rear Side of Panel</li><li>■ Brightness for Calibration and Light sensor enable spec: 200 cd/m2</li></ul>
CPU	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 6th Generation Intel® Core™ processor</li><li>■ LGA 1151 socket type,</li><li>■ Factory default: Intel® Core™ i5-6500TE Processor; 6M Cache, up to 3.30 GHz</li></ul>
Koeling	Smart FAN design
Grafisch	Integrated Intel® HD Graphics
Omgevingslichtcompensatie (OLC)	Preset values in OSD
Vermogen	19V DC Input, 6.32A current rating, medical-grade 100V~240V 50/60Hz AC input power supply
Energieverbruik	45W (typ. WIN10 OS loaded only without peripherals connection) / 3W (stand-by)
Opslagcapaciteit	Two Removable 2.5" Storage bay with easy access mechanical lock design Factory default: 1 x 500G SATA HDD
Systeemgeheugen	2 x DDR4-1866/ 2133 SO-DIMM socket, support up to 16GB capacity: Factory default: 1x DDR4 8GB Memory
Besturingssysteem	Windows® 10 LTSB 2016 64 bit
Connectivity	
I/O-poorten	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 5 x LAN Ports: All support PXE and WOL (Factory default PXE Disable)</li><li>■ 1 x Display Port (V1.2)</li><li>■ 1 x Reset push button</li><li>■ 1 x RS232 DB9 Male connector</li></ul>
USB-poorten	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 4 x USB 2.0 type A female, stackable 2x2 connector</li><li>■ 2 x USB 3.0 type A female, stackable 1x2 connector</li><li>■ 1 x Mini USB for Scalar Board Firmware Update</li><li>■ 2 x USB 2.0 type A female on side panel</li></ul>

## Product specificaties

## MAAC-2123

### Audio

- H110 embedded HDA, with ALC886 codec
- No Internal Mic
- 1 x Earphone Jack Support Mic-in / Stereo Audio-out on Bottom I/O
- Integrated stereo speakers, 2 x 2Watt

### Accessories

### Montage

VESA 100 mm standard; Fixed with 4 screws on stand  
Stand screws: M4X14mm

### Functionaliteit

Height adjustable (100 mm +/-50 mm), tilt (-8° / +30°) and swivel (-45° / +45°), Pivot (portrait/landscape; 90°)

### Compliance

### Certificeringen

- China RoHS
- ROHS-2
- REACH
- WEEE

### Veiligheid

- CE safety (IEC 60601-1:2012 3.1 edition) and EMC (IEC 60601-1-2: 2014, EN 60601-1-2:2015)
- UL/cUL (ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/SA-C22.2 No. 60601-1)
- FCC (CFR47 part 15 Class B)
- CCC (GB4943.1, GB9254, GB17625.1)

### Physical characteristics

### Mechanisch

Material: Plastic

### Bescherming tegen stof/water

IP 33 front ( touch model only)

### Environmental conditions

### Bedrijfstemperatuur

0 ~ 35°C (Still Air)

### Opslag -transporttemperatuur

-20 °C to 60 °C

### Vochtigheid bij opslag

20% -85% (non-condensing)

### Opslag -transportvochtigheid

5% to 85% (non-condensing)

### Bedrijfsdruk

70 to 106 kPa

### Opslag -transportdruk

50 to 106 kPa

Laatst bijgewerkt: 22 Mar 2024

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de meest recente specificaties.