

PHWU-81B

7500 ANSI流明、WUXGA、单芯片DLP投影机



8K
LUMENS

1
CHIP
DLP

- 优秀图像质量
- 设计用于大屏幕投影
- 可集成ClickShare和HDBaseT

本产品仅在中国供应，且由分销商提供。

这款7500 ANSI流明的WUXGA投影机专为会议室和董事会议室中的中型和大型屏幕投影而设计，能够很好地满足您的工作需要。

这款投影机更让您亲睐的特点

- 时尚外观设计，无缝融入您的办公室内部装潢
- 高质量图像，细节和对比度无与伦比
- 无需使用按钮和电缆，操作简单、减少混乱
- 可靠的DLP技术，让人真正放心
- 容易升级，方便未来连接配件
- 采用DLP技术和密封的光学器件，购置成本低
- 预设图像模式，可实现灵活的色彩管理
- 直观的控制菜单，便捷操作更常用的功能
- 仅有一个按钮的遥控器，非常容易使用

ClickShare Inside巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司

ClickShare Inside巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司的无线演示系统ClickShare，可以很好地集成到投影机罩下方，允许用户以无线方式在屏幕上共享内容，实现真正的合作。

ClickShare Inside

巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司的无线演示系统ClickShare，可以很好地集成到投影机罩下方，允许用户以无线方式在屏幕上共享内容，实现真正的合作。

技术规格

PHWU-81B

一般规格

投影机类型	WUXGA 单芯片 DLP 投影机
技术	0.67 英寸 DMD
色轮	4S 标准 (RGBW)
分辨率	1920 x 1200 WUXGA
亮度	7500 ANSI 流明 / 5450 ANSI 流明 (节能模式) (符合 ISO 21118)
对比度	2800:1
宽高比	16:10
ScenergiX	是
镜片类型	H 镜头
镜头	1.7-2.3:1; 0.8-1.0:1; 1.3-1.8:1; 2.2-2.7:1; 2.8-4.5:1; 4.5-8.7:1
光学镜片移动	垂直: -0% 到 +134% / 水平: -19% 到 +19%
色彩纠正	是
灯	2 x 350W 交流灯具
灯泡寿命	可达 2000 小时 (全功率模式) / 可达 4000 小时 (节能模式)
封装 DLP™ 内核	是
挡光板	是
高级画中画	分离
安装角度	桌面/吸顶式
WARP	是
集成网络服务器	是
梯形纠正	是
输入	5 BNC (RGBHV, 组件)、S 视频、D-SUB 15 针、HDMI、DVI-D (HDCP)、SDI
输入分辨率	可达 WUXGA (1920 x 1200) 60Hz
软件工具	投影机工具组
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	100-240V / 50-60Hz
更大功耗	910W / 690W (节能模式) / 0.3W (待机)
噪音级别 (典型, 25°C/77°F 时)	44 dBA (明亮模式) / 39 dBA (节能模式)
操作环境温度	5-40°C / 41°-104°F
工作湿度	30-90%
尺寸 (宽 x 长 x 高)	510 x 660 x 263 mm
净重	21 千克
运输尺寸 (宽 x 长 x 高)	650 x 840 x 415 mm
出厂毛重	26.5 kg
认证	CB 测试证书、US 电磁兼容、US 安全、CE 电磁兼容和安全、CCC 电磁兼容和安全
保修期	3 年标准保修 (条件可能会因区域而异。有关更多详情, 请联系当地销售或服务代表)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。