

LC40-M



The LC40 delivers crisp, clear images detailed to perfection. Compatible with a wide variety of signal sources, it is capable of showing analog and digital video as well as data content - scheduled in sequence or picture in picture -, bringing you the ideal medium to display your message to the right audience, at the right time, at the right place.

With optional components that allow you to tailor the display - both in functionality and look & feel - to your specific needs, The LC40 can easily be integrated in any environment. By combining an integrated PC, content management and scheduling software as well as the high-resolution LC40 display, Barco offers you a total solution for dynamic digital signage.

Технические характеристики**LC40-M****Общие характеристики**

Технология	TFT LCD
Родное разрешение	1280 x 768 (W-XGA)
Диагональ деятельного экрана	1010mm (39.6")
Область деятельного экрана	862mm x 517mm (33.9" x 20.4")
Горизонтальный угол обзора	170°
Вертикальный угол обзора	170°
Срок эксплуатации	typical 50.000h
Вес	25kg / 55.1lbs
Уровень контрастности	600:1
Яркость	450NIT
Цвета	16.8 million
Форматное соотношение	15:9
Стандартные вводы	DVI, RGBHV (on BNC), SDI
Контроль	RS232 control On Screen Display (OSD)
Требования к источнику питания	Input: 85V-264V (50Hz-60Hz)
Энергопотребление	270W (330W including Compact PC)
Рабочая температура	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Влажность	Max. 85%
Соответствие регулирования	UL, CE

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO