

FLD+ 2.5 - 4.6 (EN44)

2.33 - 4.3: 1 (WUXGA) / 2.5 - 4.6 (WQXGA) (F70和F90) 3.51 - 6.45 :
1 (WQXGA和4K UHD) 用于F80 (需要FLD系列镜头转接器)

投射比率

- SX+ 2.50-4.60:1
- 1080 / WUXGA 2.33-4.30:1
- 全景 / WQXGA 2.50-4.60:1
- F80: 3.51 - 6.45 :1 (WQXGA/4K UHD) (F80要求FLD/FLD+镜头转接器)