

CVWU-31B

3,000 ルーメン、WUXGA シングルチップ DLP プロジェクター



- 鮮明な色で極めてシャープな画像
- 設置柔軟性のための大きなレンズ・シフト範囲
- コンパクトなデザイン
- 週 7 日 24 時間の信頼性

*選ばれた販売店でのみ取り扱い

CVWU-31B は、そのコンパクトなホワイト・デザインにより、会議室や役員室、小講堂に見事に調和します。

コンパクトなプロジェクター

同じ機能を装備する同様のプロジェクターは、CVWU-31B プロジェクターよりも約 17% 重く、45% も大きいことをご存知でしたか?非常に小さなフォルム・ファクタに究極の画質を兼ね備えます。

目覚ましい画像、鮮明な色

3,000 ルーメンの光出力とネイティブ WUXGA 解像度を提供し、鮮明で高いコントラストの画像をノイズレベルが低く卓越した輝度均一性で提供します。高輝度カラーホイールで構成された場合、CVWU-31B プロジェクターは、鮮やかな色の卓越した画像を提供します。

耐久性に優れた作り

CVWU-31B は、フィルターフリー設計と高信頼 DLP® テクノロジーを特長とし、他に類のない画像精度と低総所有コストを実現します。無制限に使用できる設計で、3 年保証も付くため、真の安心が得られます。

技術仕様

CVWU-31B

一般仕様	
使用技術	光学レンズシフト設計
解像度	1,920 x 1,200 (WUXGA)
輝度	3,000 ANSI ルーメン
プロジェクタータイプ	シングルチップ DLP プロジェクター
コントラスト比	2,500:1
輝度均一性	>80%
アスペクト比	16:10
レンズタイプ	すべてガラス・レンズ
レンズ	標準ズームレンズ (1.64-2.06:1)
光学レンズシフト	垂直
色補正	RealColor™
ランプ	220W UHP ランプ
ランプの寿命	最大 2,250 時間 (フル・パワー)/ 3,000 時間 (エコ・モード)
素早く取り替えられるランプ・ハウス	あり
ランプ保証	500 時間または 90 日
シールドエンジン	あり
方向	テーブル-天井 (360 度、縦型モードから)
3D	いいえ
入力	1 x HDMI (1.3)、1 x DVI-D、1 x VGA、1 x RCA コンポジット・ビデオ、1 x 4ピン・ミニ DIN Y/C、1 x RCS x3 YUV
入力解像度	1,920 x 1,200 -640 x 480 ピクセル解像度 (モデルにより異なる) / RGBHV, RGBS, RGsB
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット
制御	IR、RS232、イーサネット
ネットワーク接続	RJ-45 TCP/IP x 1、9-pin D-SUB RS232 x 1、USB x 1
電源要件	3.0-1.3A、~100-240V、50-60Hz
消費電力	最大 290W
ノイズレベル	30 dB
動作周囲温度	10 -40 °C (保管温度: -20 -60 °C)
動作湿度	20 -80% RH
BTU消失	1,061/時間未満
寸法 幅×長さ×高さ	278 x 234 x 94 mm / 10.94 x 9.21 x 3.70 インチ
重量	2.9 kg (6.39 lbs)
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール
証明書	CE, FCC Class A および cCSAus
保証	3 年間の部品・修理保証。5 年まで延長可能。

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。