

# NGH-001

Контроллер монитора для системы мониторинга сетевого вещания



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие характеристики |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общее                | <ul style="list-style-type: none"><li>Одноплатный компьютер на базе Pentium и графическая плата.</li><li>Высокопроизводительная выделенная графическая шина 48 бит 65 МГц.</li><li>Интерфейс локальной сети 10/100 base-T.</li><li>RS-232/RS-422.</li><li>Дисковод для компакт-дисков.</li><li>Порт PS-2 для мыши/клавиатуры.</li><li>Вход цифрового сигнала DVI для наложения внешней графической информации.</li><li>Аналоговый вход с сигналом черного поля для синхронизации.</li><li>Вход LTC/VTC для синхронизации главного генератора синхроимпульсов.</li><li>11 свободных разъемов для плат ввода-вывода.</li></ul> |
| Габариты             | <ul style="list-style-type: none"><li>Число разъемов на платах ввода и вывода: 11.</li><li>19-дюймовый промышленный корпус, высота в стойко-местах: 4U.</li><li>Ширина корпуса: 440 мм   17,32 дюйма.</li><li>Ширина: 483 мм   19 дюймов.</li><li>Глубина корпуса: 540 мм   21,30 дюйма.</li><li>Глубина ручек: 50 мм   1,90 дюйма.</li><li>Высота: 177 мм   6,97 дюйма.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вес                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Базовый блок: 20 кг   44 фунта.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сети                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Число источников питания: 3 (возможность горячей замены, резервирование).</li><li>Число шин питания: 2.</li><li>Источник питания: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц.</li><li>Потребляемая мощность (номинал): 450 Вт.</li><li>Рассеяние тепла (номинал): 1550 БТЕ/ч.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

