


DLite 10

The Barco DLite 10 is the proper LED display for applications that require high resolutions combined with medium range viewing distances.



Especificaciones del producto

DLITE 10

Especificaciones generales	
brillo	6.500 NIT
brillo calibrado	5000 NIT ± 10% (calibrated @ 6500°K)
relación de contraste	1000 : 1
Resolución visual	9,3 mm
Resolución física	18,6 mm
angulo de visión horizontal	120° (min. 50% brightness)
angulo de visión vertical	60° (min. 50% brightness)
Distancia de visualización óptima	15 meter
dimensiones de tiles	Width: 0,448 m Height: 0,448 m Depth: 0,195 m
peso	14 kg
consumo medio	90 VA / tile
Consumo máx.	350 VA / tile
rango de temperatura	operating: -20°C <> 40°C storage: -20°C <> 60°C
Cumplimiento para uso en exteriores	IP 65
tamaño de pantalla	Unlimited
tasa de refresco	400 Hz minimum (PAL / NTSC)
tiempo de vida	50.000h [half brightness]
procesado	+ 10 bit
compatibilidad de la fuente	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDS DI -Data DVI up to UXGA

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

