

Ushio 900W DXL-9BAF



Spécifications techniques**USHIO 900W DXL-9BAF****Spécifications générales**

| | |
|-------------|-------|
| Fournisseur | USHIO |
|-------------|-------|

| | |
|-------------------------|-------------|
| Références fournisseurs | À confirmer |
|-------------------------|-------------|

| | |
|------------------|-------|
| Heures garanties | 3 000 |
|------------------|-------|

Créé le : 15 Mar 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.