

DICOM Theater Lite

First-class performance in a compact design



技術仕様

DICOM THEATER LITE

一般仕様	
使用技術	- single chip DLP - DMD with DarkChip
ネイティブ解像度	1400 x 1050 pixels
光出力	2000 Ansi Lumen
コントラスト	2000:1 (full white / full black)
ランプタイプ& 電源	250W UHP
ランプの寿命	2000 hrs (full power) 4000 hrs (dimmed, economy)
レンズ・オフセット	8% of image height (fix)
投射比	1.7-2.2:1 (standard)
方向	Landscape
DICOM 出荷時の初期設定	- DICOM full white / full white boost - DICOM ClearBase / ClearBase boost
DICOM 校正	- TheaterWatch - Visual DICOM calibration tool
デジタルビデオ入力	1 x DVI-D (Single link)
アナログビデオ入力	2 x VGA (15-pin HDDSUB) 1 x Composite video (3 x RCA) 1 x S-Video (4-pin Mini DIN) 1 x Composite video (RCA)
コンピューター出力	1 x VGA (15-pin HDDSUB)
通信	2 x R232 (In / Out on 9-pin DSUB) 1 x LAN (TCP/IP network on RJ45) 1 x USB (mouse control)
音声入力	2 x Stereo (data / video on 3.5mm mini jack)
オーディオ出力	1 x Stereo (3.5mm mini jack)
水平スキャン周波数	15 - 150 kHz
垂直スキャン周波数	48 - 190 kHz
コンピューター・グラフィック・フォーマット	- VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA - DVI sources up to SXGA+
ビデオ・フォーマット:	- PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 - HDTV (1080i, 720p, 576 i/p, 480 i/p)
電力損失	1480 BTU/hr
電源要件	100 - 240 VAC, 50 to 60 Hz
消費電力	350 Watt
安全性	UL1950, EN60950
電磁干渉	FCC Class A, ICES-003 Class A, EN55022 Class A
その他の承認	CCC, CE
寸法	244 x 278 x 88 mm (9.6 x 10.9 x 3.5 inch) (LxWxH)
重量	3.4 kg / 7.5 lbs
動作ノイズ	28 dB(A)
標準アクセサリ	- Cable basket - IR remote control with laser pointer

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。