

MiTRIX

<P>超広視野角、モジュラー式 透過型LED ディスプレイ</P>



IP65
WATERPROOF



技術仕様

MITRIX

一般仕様	
ピクセルピッチ	24mmピッチ
タイル・ピッチ	384mm 水平 192mm 垂直
輝度	3000Nit
ピクセル濃度	1736 LEDs / m ²
ピクセル濃度	1736 LEDs / m ²
LED構成	3イン1 SMD
水平視野角	145度以上
垂直視野角	145度以上
透過性	55%
輝度半減値	50000時間
消費電力	50W/タイル
重量/タイル	1.3kg
プロセッシング	16ビット/各色 50Hz
カラー	185兆色
リフレッシュ・レート	800Hz最小 NTSC/PAL
トラス設置	最大48タイル高 9.2m
動作温度範囲	■ MiTRiXx24+コントローラー/標準ビデオ時 -20~40°C 周囲 ■ MiTRiXx20+コントローラー/フルホワイト時 -20~35°C ■ MiTRiXx20+コントローラー/標準ビデオ時 -20~45°C
タイル寸法	384 x 192mm
タイル寸法	384 x 192mm
タイル寸法	384 x 192mm
タイル寸法	384 x 192mm
動作湿度範囲	10-99%
D320入力互換	データDVI UXGAまで, SDI, HD-SDI, S-ビデオ,ビデオ, YUV
証明書	ETL, CE, TUV, FCC class A
品番	R9004085B4 (4 タイル + ケーブル) R9004085F24 (24 タイル + フライトケース + ケーブル) R9004087 (コントローラー 24 まで制御可能) R9005086 (4 x ハングングブラケット)

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

