

ProScribe (MTPP-0212)

Беспроводной тонкий клиент повышенной прочности с 12-дюймовым дисплеем



Технические характеристики

PROSCRIBE (MTPP-0212)

Общие характеристики	
Процессор (CPU)	Intel® Atom N270 (совместимость с x86)
Частота процессора	1,6 ГГц
Объем ОЗУ	DDR2 RAM 1 Гбайт
Объем флеш-памяти	4 Гбайт
Операционная система	Встроенная стандартная ОС MS Windows®
Технология	ЖКД на тонкопленочных транзисторах, работающий на пропускание
Сенсорный экран	Резистивный тип
Диагональ деятельного экрана	307 мм (12,1")
Ширина деятельного экрана	245,8 мм (9,68")
Высота деятельного экрана	184,3 мм (7,26")
Визуализация цвета	Да
Визуализация серого	Нет
Разрешение	XGA (1024 x 768)
Освещенность	170 кд/м² (типичный)
Контрастность	250:1 (типичный)
Габариты	313,5 x 235,5 x 35,2 мм (12,34 x 9,27 x 1,39") (Ш x В x Г)
Вес	1,75 кг (3,85 фунта)
Утверждения	Версия ITE: EN/IEC 60950-1, UL 60950-1 ЭМС: FCC CFR 47 P.15 Sub B -класс B, EN 55022 / CISPR 22 -класс B, EN 55024, C-UL-US, CE, FCC Медицинская версия (дополнительно) Безопасность: N/IEC 60601-1, UL 60601-1 ЭМС: IEC 60601-1-2, EN 55011 / CISPR 11 – класс B Маркировка: C-UL-US, CE, FCC Все версии: Радио: FCC CFR 47 P.15 Sub C, RSS-210, SAR, IC ID, R
Рабочая температура	от 0 до +35 °C (от 32 до 95 °F)
Компенсация Окружающего Света (ALC)	Нет
Технология равномерного освещения	Нет

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

