


DP2K-6E

Компактный DLP-кинопроектор Barco Alchemy для экранов шириной до 7,5 м (24 фута)



- В два раза тише самого тихого кинопроектора
- Простая замена лампы сверхвысокой мощности для облегчения обслуживания
- Полностью интегрированный и совместимый с DCI проектор

Теперь цифровое кино есть там, куда оно никогда прежде не добиралось

DP2K-6E — компактная, полностью интегрированная и совместимая с DCI — делает возможным цифровое кинопроецирование в небольших и независимых кинозалах по всему миру. И как!

Преимущества проектора DP2K-6E

- Рентабельный и полностью интегрированный благодаря встроенному модулю Barco Alchemy Series 3
- В проекторе применяются малогабаритные и простые в обслуживании лампы сверхвысокой мощности
- Сверхкомпактный и работает в два раза тише самого тихого из предлагаемых в настоящее время на рынке проекторов
- Общепризнанное качество Barco и модульность, теперь и для самых малых экранов

Электроника серии 3 совмещает функциональные возможности медиасервера и кинопроцессора. Более высокая надежность и легкость в использовании благодаря меньшему количеству устройств и блоков. Простота эксплуатации благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу Barco Web Commander.

- Электроника серии 3 совмещает функциональные возможности медиасервера и кинопроцессора
- Более высокая надежности и легкость в использовании благодаря меньшему количеству устройств и блоков
- Простота эксплуатации благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу Barco Web Commander

Технические характеристики**DP2K-6E****Общие характеристики**

Родное разрешение	2048 x 1080 пикселей
Оправа	Герметичные корпуса DMD и оптический блок
Светоотдача	Цвета DCI: 4800 люменов / без DCI: 7200 люменов
Лампы	Сдвоенная лампа сверхвысокой мощности 2x465 Вт
Размер экрана	Ширина экрана до 7,5 м/24,6 фута (коэффициент яркости экрана 1,2 при 14 фут-ламбертах)
Уровень контрастности	1600:1
Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™	3 устройства DC2K типоразмера 0,69 дюйма из темного металла
Основные объективы	Полностью механизированная регулировка 1,2-1,7 1,34-1,9 1,5-2,15 1,7-2,55 2,0-3,9
Управляющий ввод-вывод	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D-интерфейс Интерфейс USB
Интегрированный мультимедийный кинопроцессор	DCI с разрешением 4K в 2D-режиме, до 60 кадр./с DCI с разрешением 4K в 3D-режиме (24 или 30 кадр./с на каждый глаз) Высокие частоты кадров DCI с разрешением 2K в 3D-режиме — до 120 кадр./с (60 кадр./с на каждый глаз) Воспроизведение изображений JPEG2000 со скоростью передачи данных до 625 Мбит/с Двухканальная коррекция цветов MPEG-2 (4:2:0 и 4:2:2 до 60 кадр./с) 2x HDMI2.0a (до 4K, 2D при 60 кадр./с) 2 входа 3G-SDI 16 аудиоканалов AES/EBU (2 разъема RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2 разъема Gigabit Ethernet для подключения содержимого и считывания данных 2 USB 3.0 с доступом спереди для быстрого считывания данных 2 USB 2.0 с доступом спереди Водяные знаки на видеокадрах: Civolution NexGuard Электронный идентификатор ("водяные знаки") в аудиосигнале: Civolution Устройства ввода кодированных титров между кадрами: Поддержка SMPTE 430-10
Интегрированное хранилище	Хранилище данных полезным объемом 1,9 ТБ (RAID-5) / 3 жестких диска 2,5 дюйма емкостью 1 ТБ, заменяемых в горячем режиме Хранилище данных полезным объемом 3,9 ТБ (RAID-5) / 3 жестких диска 2,5 дюйма емкостью 2 ТБ, заменяемых в горячем режиме
Barco Web Commander	Панель мониторинга проектора Пульт управления проектором Проигрыватель/редактор/планировщик показа Автоматизация, 3D, считывание данных Интеграция с TMS Интеллектуальный контроль состояния проектора С помощью веб-браузеров HTML5, включая планшеты под управлением iOS и Android
Barco Communicator	Установка и настройка проектора Обновление и обслуживание проектора
Требования к источнику питания	200–240 В перем. тока
Размеры проектора (ВхШхГ)	369 x 689 x 664 мм 14,5 x 27,1 x 26,1 дюйма
Вес проектора	53,8 кг / 119 фунтов (предусмотрены ручки для облегчения переноски)
Окружающая Температура	Макс. 35 °C / 95°F
Параметры	Дополнительные модули для 3D-режима Сенсорный монитор с приложениями Barco Commander и Communicator Подставка CineCare Web Лицензия Augo 11.1 Лицензия Barco Escape 3D-трансляция*** Комплект для потолочного крепления*** (***) перспективный план)
Уровень шума	48 дБ(A)
Требования к воздушному потоку	43 CFM

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com