

ClickShare Bar Core

Barre vidéo pour des conférences sans fil engageantes et sans effort



- **Un son stéréo cristallin et de haute qualité***
- **Caméra 4K avancée alimentée par l'IA**
- **Installation simplifiée**
- **Investissement judicieux : moins d'interventions, temps d'arrêt minimisés, plateforme évolutive**
- **Produit neutre en carbone****

ClickShare Bar Core est une barre vidéo tout-en-un neutre en carbone qui permet des conférences sans fil attrayantes et sans effort dans les salles de réunion de petite et moyenne taille avec n'importe quelle plate-forme de visioconférence. Grâce à ses fonctionnalités audiovisuelles de haute qualité, cette solution tout-en-un très simple à installer permet à tous les participants d'être parfaitement vus et entendus, le tout pour un coût total de possession imbattable.* Haut-parleurs stéréo disponibles mi-2024.**Label neutre en carbone prévu pour la fin du 1er trimestre 2024.

Spécifications techniques

CLICKSHARE BAR CORE

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (Ventura) et versions ultérieures Android v13 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 16 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom. Minimum : processeur double cœur Intel i3 / 8 Go de RAM / Système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mac OS Ventura dernière version Recommandé : processeur 4 cœurs Intel i5 / 8 Go de RAM / Système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2)
Entrées vidéo	-
Camera	4K camera, 3x zoom/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	Cadrage de groupe et mode de composition pour jusqu'à 4 personnes
Sortie audio	2 haut-parleurs 10 W full duplex et stéréo, impédance 8 Ohm
Audio pickup	6 microphones MEMS à filtrage spatial avec suppression d'écho et de bruit de fond optimisée par IA. Portée du microphone jusqu'à 15 pieds/4,5 mètres
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Ordinateur de bureau & mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast (available mid 2024)
Niveau sonore	Sans ventilateur
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X utilisant le ClickShare Button en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portée	30 m (100 pieds) max. entre le Button ClickShare et la barre ClickShare
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans certains pays en mode d'intégration réseau)
Connexions	1x USB-C 3.1 (DP) à l'écran, 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (côté)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrou Kensington (arrière et bas)
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Non
Conférences sans fil	via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Oui
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Crée le : 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.