

DP2K-17BLP

Кинопроектор Smart Laser для экранов размером от 13 до 18 м (43–59 футов)



17K
LUMENS

◀18m▶
SCREEN



- Низкая совокупная стоимость владения
- Исключительная комфортность работы
- Высочайшее качество изображения

Проектор DP2K-17BLP обеспечивает устойчивые, четкие и высококонтрастные изображения яркостью 17 000 люменов. Он идеально подходит для киноэкранов среднего размера — от 13 до 18 метров (от 43 до 59 футов).

Низкая совокупная стоимость владения

Исключая все связанные с лампами расходы, DP2K-17BLP существенно уменьшает совокупную стоимость владения. Благодаря своей уникальной системе охлаждения проектор демонстрирует неизменную яркость на протяжении 30 000-часового срока службы при обычных условиях эксплуатации. Его оптическая система также значительно эффективнее, что помогает уменьшить расходы на электроэнергию на 40%.

Исключительная комфортность работы

DP2K-17BLP снижает эксплуатационные расходы, упрощает использование и оптимизирует затраты на персонал. У проектора значительно больше время безотказной работы, а также он освобождает вас от всех связанных с лампами расходов, администрирования и обслуживания.

Высочайшее качество изображения

DP2K-17BLP обеспечивает устойчивое изображение, отвечающее по качеству требованиям киноассоциации DCI, непревзойденную однородность и высокую контрастность на белом и серебристом экранах. Светоотдачу проектора можно снижать до 30% от начальной яркости, поэтому с одного и того же проектора может демонстрироваться содержимое форматов как 2D, так и 3D.

Возможность модернизации

Если у вас уже есть проектор Barco серии V, теперь вы можете заменить его ламповый блок на уникальный лазерно-люминесцентный модуль путем простой модернизации на месте установки.

Технические характеристики**DP2K-17BLP****Общие характеристики**

Яркость	17 000 люмен (номинал)
Собственный коэффициент контрастности	2400:1 (номинал)
Основные объективы	1,25–1,90; 1,49–2,06; 1,61–2,31; 1,82–2,86; 2,15–3,6; 2,80-5,50
Разрешение	2048 x 1080
Долговременная стабильность яркости	30000 час. при средних условиях эксплуатации
Габариты (WxLxH)	Проектор: 754 x 1129 x 604 мм / 29,69 x 44,5 x 23,78 дюйма Охладитель: 561,5 x 738,5 x 348 мм / 22,11 x 29,07 x 13,7 дюйма
Вес	Проектор: 144 кг (318 фунтов) Охладитель: 32 кг (70,6 фунта)
Длина рукава теплоносителя	4 рукава: 0,5 м, 2,5 м, 5 м и 8 м (1,6 фута, 8,2 фута, 16,4 фута, 26,2 фута)
Вертикальное отделение вентилятора от проектора	Максимум 3 м (10 футов) (выше или ниже)
Требования к источнику питания	Проектор: одна фаза 200–240 В, 15 А Охладитель: получает питание от проектора
Тепловая нагрузка (при максимальной мощности)	7526 БТЕ/ч
Окружающая Температура	Не более 35°C (95°F) (проектор и охладитель)
Влажность окружающей среды	Не более 85% (проектор и охладитель)
Энергопотребление	Проектор (включая охладитель): 2,4 кВт
Media server	Поддерживаются Barco Alchemy ICMP и интегрированные медиаблоки других производителей.
Уровень шума	дБ(A) на расстоянии 1 м: 67,6 дБ(A) 62 дБ(A) (при половинной скорости вентилятора)
3D-системы	Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветоразделения (Dolby3D и 6P) не поддерживаются.
Требования к безопасности	Класс 1, группа риска 3 Безопасность при показе: персонал клиента должен принять меры для обеспечения лазерной безопасности (выдерживайте безопасное расстояние и высоту разделения) согласно местным правилам техники безопасности при проведении лазерных шоу. Безопасность рабочего места: клиент должен принять меры для: <ul style="list-style-type: none">■ обеспечения безопасности рабочего места в соответствии с предписаниями местных органов власти;■ базового обучения по лазерной безопасности для операторов;■ реализации программы лазерной безопасности в компании;■ обеспечения доступа только обученного персонала: маркировка зон и так далее.

Создано: 27 Jun 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO