

SLM R12+ Performer

Projecteur DLP à trois puces SXGA+, 12 000 lumens



Spécifications techniques

SLM R12+ PERFORMER

Spécifications générales

Affichage	DLP à trois puces (0,95" DMD x3)
Résolution	1400 x 1050 pixels (SXGA+)
Luminosité	généralement 12 000 lumens ANSI ($\pm 10\%$) généralement 13 500 lumens (centre) ($\pm 10\%$)
Taux de contraste	1 600:1 (plein-champ)
Uniformité de la luminosité	90%
Rapport d'aspect	4:3
ScenergiX	Fusion des bords H/V
Décalage de la lentille	Vertical : $x > -10\%$ à $+110\%$ Horizontal : $x > -50\%$ à $+50\%$ (légères différences en fonction du type d'objectif) (décalage moindre avec les objectifs à faible course)
Puissance & type de lampe	Xénon 2,2 kW
Durée de vie de la lampe (habituel)	1 000 heures
Caractéristiques	Incrustation d'images (jusqu'à deux sources simultanées à l'écran) Traitement des couleurs P7 (égalisation de couleur)
Orientation	Table/plafond/côté (portrait) / vertical
Entrée	Entrées SDI/HD-SDI/DVI 1x YUV1 (sur RCA/cinch) 1x vidéo composite (sur RCA/cinch) 1x S-Vidéo (sur mini-DIN 4 broches) Compatibilité Toutes les sources vidéo actuelles (PAL, SECAM, NTSC) au format Composite, S-VHS, Composante ou RVB Toutes les sources HDTV actuelles Tous les formats graphiques d'ordinateur, de VGA à UXGA en passant par SVGA, XGA, SXGA, Full HD
Port de communication	Ethernet 10/100 Mbits/s (sur RJ-45) -En option RS-232 IR externe 2x déclencheurs 12 V
Connexion réseau	10/100Base-T Contrôle de Projector Toolset
Alimentation CA	220 -240 Vca ($\pm 10\%$)/50-60 Hz
Consommation électrique	2 750 W
Niveau sonore	Fonctionnement normal 62,5 dB
Dimensions	492 x 876 x 585 mm
Poids	56 kg
Règlementations en matière de sécurité	Conformité avec les normes UL1950 et EN60950
Interférence électromagnétique	Conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CE EN55022 Classe A

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.