

# SLM G5 表演者

紧凑且防烟的投影机，适用于租赁和舞台应用



- 增强的低光视频性能是其新设计的像素映射处理器的结果。
- 集成恒定光输出（CLO），可与其他 G5 投影机连接，用于多屏幕应用。
- 真正的无缝切换包括过渡效果如交叉淡入淡出、擦除等
- 带集成索具系统的提手
- 独特的“点击播放☒”；
- 直接堆叠和联锁设计可实现简单稳定的设置
- 密封光学元件显著降低了光学系统维护，G5 可用于涉及烟雾发生器的活动。
- 模块化结构使可维修部件更易于访问。
- 光学系统’ 的紧凑轻便的透镜 系列专为DLP 技术的演变。

**技术规格****SLM G5 表演者**

一般规格	
光输出	5,000 ANSI lumens
分辨率	1024 x 786 (native) 1600 x 1200 (max)
分辨率	1024 x 786 (native) 1600 x 1200 (max)
数字微镜器件	3 high resolution XGA DMDs
亮度均匀性	> 90% for the total screen area
对比度	500:1 (full white/full black) 500:1 (full white/full black)
灯泡	Lifetime (max): 1500 Hrs Lifetime (typ): 1000 Hrs  Lamp Power: 1,2 kW
噪音级别(@ 20°C -68°F)	< 43
噪音等级 (@ 40°C -104°F)	< 50
电源电压	110/230 V
功率消耗	1.600 W
环境温度	40°C (104F) max
尺寸	875 mm x 585 mm x 429 mm 34,5" x 23" x 16,9"
重量 (包括装备齿轮)	56 kg / 124 lbs
镜头	BARCO's "click-and-play" TLD lenses provide the highest quality picture. Available both in fixed and zoom versions.
镜头移动	Motorized V shift: up to 118 % Motorized H shift: up to 65 %
封装DLP™内核	Yes
无缝切换	Standard
ScenergiX	Standard
固定输入	<ul style="list-style-type: none"><li>· 2 Multifunctional 5-cable inputs for the connection of RGB analogue signals with standard sync (BNC connectors) or tri-level sync, sync on green or separate sync, Standard Video signals, S-VHS signals</li><li>· 2 Multistandard DVI</li><li>· SDI input (Serial Digital Input)</li></ul>
可选输入	One free digital input slot for optional input modules: <ul style="list-style-type: none"><li>· SDI</li><li>· HD-SDI</li></ul>
远程控制	<ul style="list-style-type: none"><li>· RS232 or RS422 loop-through input (D9-connector) for PC based projector control</li><li>· Communication input (D9-connector) for peripherals</li><li>· 3 pin male XLR connector for wired remote (standard remote)</li><li>· 3 pin female XLR connector for bi-directional communication (rugged remote)</li></ul>

**生成于: 06 Mar 2023**技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。