

ELM R12 Director

Barco's ELM R12 Director combines exceptional light output and high resolution with advanced signal processing to deliver a remarkable performance breakthrough for large screen video projection.



技術仕様

ELM R12 DIRECTOR

一般仕様	
光出力	12,000 ANSI ルーメン
DMDデバイス	高解像度S-XGA DMD™×3
解像度	1280×1024（ネイティブ） 1600×1200（最大）
輝度均一性	総スクリーン面積の90%以上
コントラスト	450:1 以上（フルホワイト／フルブラック）
ランプ	寿命（最大）：1000時間 寿命（通常）：750時間 ランプ電力：3.0 kW
互換性	・コンポジット、S-VHS、RGB、コンポーネント、シリアルデジタル形式のあらゆる現行ビデオソースに対応 ・現行HDTV案、拡張・改良テレビ規格（1080i、720p...）に対応 ・解像度1600 x 1280ピクセルまでのコンピュータとワークステーションに対応 ・ほとんどのマッキントッシュコンピュータに対応 ・2個のデジタル入力スロットが、現在および将来のデジタル規格とダイレクトにデジタルインタフェースを実現
主要電源	230V
消費電力	3,750 W
周囲温度	最高40°C (104F)
寸法	1,465 mm x 760 mm x 554 mm 57.7" x 29.9" x 21.8"
重量	135 kg / 298 lbs
レンズ	高解像度SXGAプロジェクター用にQLDズームレンズをご用意しております。
シームレスな切り替え	標準
ScenergiX	オプション
レンズシフト	QLDレンズ 電動垂直シフト：100%まで 電動水平シフト：85%まで 各レンズタイプに関する詳細は、レンズ製品ページをご覧ください。
シールドエンジン	なし
ネットワーク接続	オプション
固定入力	・標準シンク（BNC端子）またはトライレベルシンク、シンクオングリーンまたはセパレートシンク付きのRGBアナログ信号、標準ビデオ信号、S-VHS信号に対応するマルチファンクション5ケーブル入力×2 ・マルチスタンダードDVI入力×2 ・SDI入力（シリアルデジタル入力）
オプション入力	オプションのデジタル入力モジュールに対応するフリーデジタル入力スロット×1 ・SDI ・HD-SDI
リモート・コントロール	・PCベースのプロジェクター制御に対応するRS232またはRS422ループスルー入力（D9端子） ・周辺機器に対応する通信入力（D9端子） ・有線リモート（標準リモート）に対応する3ピンXLR端子 ・双方向通信（ラゲッドリモート）に対応する3ピンXLR端子

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。