

D-Cine Premiere DP90P

Dedicated Post Production projector



Технические характеристики**D-CINE PREMIERE DP90P****Общие характеристики**

Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™	3 x 1.2" dark metal type Advanced DLP Cinema™ signal processing with built-in 3D look-up table
Родное разрешение	2048 x 1080
Оправа	Hermetically sealed optical engine (DMD™ + prism)
Светоотдача	4500 centerlumen
Монтаж	Standing or ceiling mounted Up to 7 degrees tilt via projection head
Лампа	1.5k to 4.0k Xenon arc lamp sizes Compatible with standard and high performance lamp types
Однородность яркости	Exceeds the DCI and SMPTE draft recommendations (> 75%)
Уровень контрастности	2500:1
Входы цифрового видео	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Стандарты	Motorized lensholder CLO software
Основные объективы	M25 1.25 -1.45:1 / M25 1.45 -1.8:1 / M25 1.8 -2.2:1 / M25 2.2 -3.0:1 zoom and M25 3.0 -4.3:1
Цветовая гамма	Exceeds the current DCI and SMPTE recommended color space
Цветность	Native color points: native red: x = 0.7 y = 0.3 native green: x = 0.2 y = 0.76 native blue: x = 0.145 y = 0.040
Диагностика проектора	Via touch screen Via D-Cine Communicator control software Post production edition standard with every product Via SNMP agent
Требования к источнику питания	1 x 220V max. 17,000 BTU/hr (with 4kW lamp)
Габариты	projector: 640(H) x 730(W) x 1170(D) mm / 24.2(H) x 28.7(W) x 46.1(D) inch powerbox: 295.3(H) x 329.5(W) x 473.7(D) mm / 14.6(H) x 13.0(W) x 18.6(D) inch
Вес	projector: approx. 120kg (265lb) powerbox: approx. 20kg (44lb)
Параметры	<ul style="list-style-type: none">▪ Anamorphic lens fitting for 1.25:1 scope lens▪ Acsar 2 Alternative Content Input Processor▪ ImagePRO HD▪ SNMP agent (v3)
Информация о заказе	R9004441

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com