



# IBX1.5

Шаг пикселя 1,56 мм, светодиодный дисплей высокого разрешения для использования в помещениях, высокая экономичность



- 27-дюймовые плитки с соотношением сторон 16:9.
- Непревзойденное качество изображения
- Низкое энергопотребление
- Максимальное время безотказной работы продукта

Новая серия IBX еще больше расширяет линейку светодиодных плиток Barco с высоким разрешением для использования внутри помещений. 27-дюймовые плитки с шагом пикселя от 1,2 мм до 1,8 мм обеспечивают превосходные бесшовные результаты, а серия включает в себя все необходимые функции для максимальной надежности вашей светодиодной стены.

## Превосходное качество изображения

Каждая панель имеет форматное соотношение 16:9, что значительно упрощает создание экранов с внутренним разрешением Full HD или UHD. Это позволит отображать всю площадь кадра видео в наиболее распространенных форматах без сжатия или неиспользуемой площади полотна. Эти светодиодные панели устанавливаются на стены, при этом вся конструкция полностью доступна спереди и имеет небольшую глубину.

Экран улучшен для обеспечения оптимальных оттенков серого, цветовой гаммы и детализации. Он отличается безупречной плоскостью и широким углом обзора. В серии IBX также предлагаются дополнительные функции удаленного мониторинга, управления и автоматической калибровки, которые обеспечивают идеальную однородность всей стены в любое время.

## Сверхвысокая экономичность

Благодаря более низкому энергопотреблению по сравнению с конкурирующими моделями серия IBX гарантирует, что вы не потратите зря свой бюджет на счета за электроэнергию. Более того, все компоненты продуктов серии IBX выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует длительный срок службы всех элементов экрана, а также экономичную и эффективную работу. Что вы видите, то и получаете.

**Технические характеристики****IBX1.5**

Общие характеристики	
Шаг пикселей	1,56 мм
Пикселей на панель	384 x 216 пикселя (Г x В)
Яркость	700 нит
Срок службы светодиода	100 000 часов (при яркости до 50%)
Плотность пиксела	409 600 (пикселей/м2)
Скорость обновления	3840 Гц
Внутренняя обработка	16 бит
Горизонтальный угол обзора	160° (при яркости 50%)
Вертикальный угол обзора	160° (при яркости 50%)
Однородность яркости	>97%
Контрастность	8000:1
Энергопотребление	220 Вт/м <sup>2</sup> (ном.) 650 Вт/м <sup>2</sup> (макс.)
Тепловыделение	750 БТЕ/ч/м <sup>2</sup> (ном.) 2217 БТЕ/ч/м <sup>2</sup> (макс.)
Напряжение питания	90–264 В перемен. тока, 50–60 Гц
Резервный источник питания (по отдельному заказу)	Да (опционально)
Температура при эксплуатации	От -20°C до +50°C
Влажность при эксплуатации	10 -85%
Класс защиты	IP20
Габариты	600 x 337,5 (Ш x В)
Вес/плитку	7,5 кг (один блок питания) 8 кг (двойной блок питания)
Материал	Шкаф: штампованный алюминий
Установка	Доступ спереди и сзади
Работоспособность	Обслуживание с лицевой стороны
Сертификаты	BIS

Создано: 19 Feb 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).