

Tarjeta de entrada de audio PDS-4K y DisplayPort 1.2



- **Añade transferencia de audio y Capacidad Dante al sistema**

Agrega la capacidad para que el PDS-4K pase audio integrado desde la entrada HDMI/DisplayPort/SDI a las salidas de programa e integrado/no integrado al audio de la red Dante.

- **Añade dos conectores de entrada más**

Agrega dos conectores de entrada DisplayPort 1.2.

PDS-4K incluye licencia de Audinate Pty Ltd bajo las patentes de EE. UU. 7747725, 8005939, 7978696, 8171152, patente europea 2255541, patente china ZL200780026677.0 y otras patentes pendientes o emitidas, consulte www.audinate.com/patents

Especificaciones del producto**TARJETA DE ENTRADA DE AUDIO PDS-4K Y DISPLAYPORT 1.2**

Especificaciones generales	
conectores	2x entradas DisplayPort 1.2 2x RJ-45 (Dante)
resolución	3840x2400p @60
Profundidad de color	10 bits
Muestreo de color	4:4:4
HDCP	1.x
Capacidad de señal	660 MHz
Canales de audio	2 por entrada o salida
Frecuencia de muestreo de audio	48 Khz
Profundidad de bits de audio	16 bits o 24 bits
Formato de audio	PCM
Compatible con AES 67	Sí
Número de canales Dante	64 entradas x 64 salidas (2 canales por entrada o salida)
características	Salidas seleccionables entre entrada específica, Dante Audio o Audio sigue al video Retorno de audio PGM a Dante Todas las entradas transmiten a Dante

Generado en: 17 May 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.