

OverView KVD-5521D

Parede de vídeo de LCD de painel ultraestrito de 55" para aplicações de entrada e intermediárias



- **Brilho de 500 Nit, geração UNB**
- **Excelente cor e brilho entre os blocos**
- **Interface de instalação e controle da parede de vídeo fácil de utilizar**
- **Brilho do Sense X e calibração automática de cores com sensores integrados**
- **Solução sem ventoinhas para desempenho sem ruídos**
- **Consumo de energia reduzido**
- **Pacotes de 5 anos de serviço opcionais**

O novo OverView KVD-5521D da Barco é uma tela LCD de 55 pol de alto desempenho, brilho de nível intermediário (500 cd/m² típico) e econômica dedicada ao uso em aplicações de parede de vídeo em bloco. Com uma largura de moldura UNB de 3,4 mm, ótimas cores e consumo de energia reduzido em comparação com modelos anteriores, o OverView KVD-5521D oferece grande valor para aplicações de nível básico e intermediário.

Uma imagem perfeita com calibração automática de cor e brilho

O OverView KVD-5521D faz parte do portfólio de paredes de vídeo de LCD OverView altamente renomado e líderes no setor da Barco – que complementa a plataforma Barco UniSee premium. O inovador Sense X-sistema de calibração de cores e brilho automático, contínuo e em tempo real da Barco -garante que a parede toda apresente uma imagem perfeitamente equilibrada em todos os momentos. Isso evita a temida imagem de padrão "tabuleiro de xadrez" em paredes de vídeo. A Barco é a única empresa no mercado que permite esse tipo de calibração automática em tempo real com base em sensores integrados de brilho e cor.

Tempo de atividade aprimorado, consumo de energia reduzido

O uso do Video Wall Manager da Barco simplifica o controle da parede de vídeo, aumentando ainda mais a facilidade de uso.

Comparado ao modelo anterior, o KVD-5521D consome 25% menos energia. Isto ajuda as empresas a reduzir custos e a atingir os seus objetivos de sustentabilidade.

Especificações técnicas

OVERVIEW KVD-5521D

Painel	
Resolução	Full HD (1920x1080 pixels)
Iluminação de fundo	LED direto
Relação de aspecto	16:9
Luminância	500 cd/m2 (tip.)
Contraste	1200:1 (típico)
Ponto de branco	Nativo 10.000 K (tip.)
Calibração	Calibração de cor e brilho automática Sense X
Vida útil da iluminação de fundo	50.000 horas (tip.)
Resfriamento	Sem ventoinha
Névoa da tela	25%
Uniformidade	9P: 95%
Temperatura de operação	0 – 40°C
Umidade de operação	20% a 80% (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-20 – 60°C
Umidade de armazenamento	10 – 80% (sem condensação)
Montagem	VESA 600 x 400
Energia	
Tensão de entrada de CA	100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz
Consumo de energia	160 W (500 Nit Nativo)
Dissipação de calor	546 BTU/h
Dimensões	
Dimensões	1213 x 683,8 x 122,5 mm 47,77" x 26,94" x 4,83"
Diagonal da tela ativa	55" (1397 pol.)
Áreas de tela ativa	1211,3 mm x 682,1 mm 47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg 60,74 lbs
Total largura do chanfro (dois visores adjacentes)	UNB (3,5 mm 0.14") generation; actual width: 3,4 mm 0.13"
Conectividade	
DisplayPort	2 entradas DP1.2 (os cabos DisplayPort 1.2 devem ser usados quando o comprimento do cabo exceder 3m/10 pés) 1 saída DP1.2
HDMI(TM)	2 entradas HDMI 2.0
Porta de Ethernet	1
USB	1 entradas (somente para alimentação)
HDCP	Sim (HDCP 2.2)
Modelo	
Nome do modelo	OverView KVD-5521D

Gerada em: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.