

# WePresent WIPG-1000

Un sistema de presentación inalámbrica 1080p básico para compartir contenido en pantalla de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo



- **Encendido automático para unas presentaciones rápidas durante reuniones espontáneas**
- **Compatibilidad entre plataformas, perfecta para entornos BYOD**
- **Hasta 4 usuarios pueden presentar a la vez en un modo de pantalla fija**

WiPG-1000 es el modelo básico de la línea de soluciones de presentación wePresent. El modelo básico incluye numerosas funciones, por lo que es una solución rentable para aulas, espacios y salas de reuniones. WiPG-1000 se puede conectar a su pantalla a través de salidas HDMI o VGA para ofrecer presentaciones de hasta 1080p, hay incluso un conector de audio para un sistema de audio secundario.

## **Realice la presentación con cualquier dispositivo**

En los entornos actuales en los que la tendencia es acudir con el dispositivo propio, la compatibilidad para realizar y visualizar presentaciones en plataformas distintas es más importante que nunca. wePresent facilita a los usuarios con todo tipo de dispositivos conectarse y presentar su contenido de forma rápida y sencilla sin ni siquiera tener que instalar ningún software. WiPG-1000 también permite a los usuarios compartir contenido de audio/vídeo desde un dispositivo iOS usando el protocolo nativo de Apple AirPlay.

## **Varios usuarios para presentaciones simultáneas**

Las reuniones y aulas tienen tamaños diferentes. Para ayudar a controlar los entornos de mayores dimensiones, wePresent ofrece soluciones de colaboración y presentación interactiva que permiten conectarse y participar hasta a 64 usuarios. Todos los usuarios conectados pueden realizar sus presentaciones por turnos, por lo que la experiencia multiusuario es realmente colaborativa. Con el control de la conferencia, los moderadores pueden seleccionar a uno de los participantes conectados desde la cola en la pantalla para que realice la presentación, con hasta 4 de ellos compartiendo contenido a la vez.

**Conexiones y redes flexibles con la seguridad como principio**

WiPG-1000 ofrece un punto de acceso inalámbrico (WAP) configurable. Transmite una señal SSID inalámbrica adicional para que se conecten a ella su equipo o sus invitados. La unidad ofrece seguridad de nivel empresarial gracias al cifrado de datos SALSA20, configuración del equipo selector y configuración de control sobre IP individualizado.

**Funciones integradas para experiencias interactivas**

WiPG-1000 integra puertos USB para conectar un ratón Bluetooth y poder usar los controles de conferencia en pantalla. Para entornos con pantallas táctiles, WiPG-1000 es compatible con el control táctil.

WiPG-1000 no está disponible en los Estados Unidos, Canadá o México.

**Especificaciones del producto****WEPRESENT WIPG-1000**

Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 7, 8, 10 y versiones posteriores macOS X, 10.9 y versiones posteriores Android 4.1 y versiones posteriores iOS 9 y versiones posteriores
Compatibilidad nativa con estándares del sector	Apple AirPlay
Salida de vídeo	1 x HDMI 1 x VGA
Frecuencia de cuadro	hasta 30 fps
Resolución de salida	hasta 1080p
Usuarios conectados	hasta 64
Fuentes	Hasta 4 simultáneamente con diseño de pantalla fija
Salidas de audio	HDMI analógico mediante toma de audio de 3,5 mm
Protocolo de autenticación	WEP WPA / WPA2 PSK
Protocolo de transmisión inalámbrico	2,4 G (b/g/n) / 5G (a/n) conmutable
Interfaces	VGA de 15 patillas HDMI RJ-45 USB 2.0 (x3) Botón de reinicio Clavija para teléfono estéreo
consumo de potencia	13,6 W (consumo de energía a carga completa)  bajo condiciones de prueba:  · Fuente de alimentación: 5 V CC · Versión de software: 2.2.3.2 · Versión de hardware: Rev.C(2016/11/07) · Puerto USB: 0,5 A de carga en cada puerto (total de 3 puertos) · Wifi: 2,4G/11n (proyección de cuatro transmisiones de video de 1080p) · Puerto Ethernet: paquete de ping · HDMI: Pantalla de salida 4 en 1 · VGA: Pantalla de salida 4 en 1 · Clavija para teléfono: Conectar a altavoz
Disipación de calor	14.663 BTU/h
peso	780 g (con paquete) 260 g (sin paquete)
dimensiones	154,4 x 60,3 x 25 mm (sin embalaje) 216 x 220 x 66 mm (con embalaje)
Temperatura ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C Temperatura de almacenamiento: -10 a 70 °C
Humedad ambiental	Humedad en funcionamiento: 90% Humedad en almacenamiento: 85 % HR

Generado en: 15 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.