

OV-501

Sistema di parete-video di fascia bassa, mono-lampadina da 50", con tecnologia DLP™ integrata e risoluzione XGA.



Specifiche tecniche

OV-501

Specifiche generali

Risoluzione	XGA (1024 x 768 pixel)
Chip DMD	1024 x 768 pixel 0,7" inclinazione $\pm 12^\circ$ DDR MTBF: 650.000 ore Durata: 100.000 ore
Numero di microspecchi utilizzati	0,8 M
Forma pixel	Quadrato
Proporzioni	4:3
Lampada	Durata della lampada (specifiche produttore lampada in condizioni di test IEC 61.947-1): <ul style="list-style-type: none">■ 100 W: 10.000 ore
Alimentazione CA	100-240 V CA, 60-50 Hz
Alimentazione	190 W
Dissipazione calore	650 BTU/ora
Luminosità	550 (nominale) (a 6500 K, ma può essere impostato su altri valori)
Contrasto	1300:1
Uniformità della luminosità	85% (ANSI Points)
Variatione della luminosità	Variatione della luminosità ottica con feedback dinamico Blocco della luminosità: intervallo variazione ottica della luminosità 50-100%, senza spostamento del colore, perdita di contrasto e perdita di profondità del colore
Colore	Triangolo colori EBU Punto di bianco: 6500 K (può essere impostato su altri valori)
Ingressi	Standard: Ingresso DVI-D/uscita DVI-D con doppio supporto XGA Opzionale (solo in modalità XGA singolo, uscita SDI su richiesta): Modulo ingressi OverView D Multi: DVI-D, DVI-I, ingresso Multi Sync RGB (da VGA a UXGA), ingresso video (PAL, NTSC, SECAM)
Genlock	48 -62 Hz
Struttura dimensioni	Diagonale: 50" nominale Larghezza: 1.000 mm Altezza 750 mm Dimensioni n.p. Profondità: 664,5 mm Altezza socket: 875 -1000 -1200 mm Altezza socket: (min) 455 mm
Peso	62 kg (senza strutture)

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.