

iQ7-W10

ISO 10,000ルーメン、WUXGA、3 X LCDレーザーフォスファープロジェクター



- 優れた画質
- 優れた統合能力
- サービスとサポートを保証

Barcoのプロジェクター製品ポートフォリオの幅をさらに広げたiQ7シリーズは、2種類の輝度レベルのオプションモデルを選択可能です。幅広い用途に対応し、Barcoの優れたサービスとサポートも従来と変わりなくご利用いただけます。

レーザー光源は、優れた画質を保証するだけでなく、市販のほとんどのランププロジェクターと比較してメンテナンスコストが低くなります。

技術仕様
IQ7-W10

一般仕様	
プロジェクタータイプ	3 X LCD laser phosphor projector
解像度	1920 x 1200
輝度	10,000 ISO lumen*
コントラスト比	Extreme black: 100,000:1 (Full on/Full Off, Dynamic ON)
輝度均一性	80%
アスペクト比	16:10
レンズタイプ	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
光学レンズシフト	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
色補正	No
CLO (コンスタント照明出力)	No
光源	Laser phosphor
レーザー耐用年数	20,000hrs*
方向	360° rotation, no restrictions
3D	No
画像処理	Embedded warp
キーストーン補正	Yes
入力	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
入力解像度	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
制御	IR, RS232, RJ45
ネットワーク接続	10/100 Ethernet, RJ45

技術仕様**IQ7-W10**

電源要件	100-240V / 50-60Hz
消費電力	810W (220-240VAC, Typical)
スタンバイ電源	less than 0.5W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	35.8 dB (Normal Mode)
動作温度	0°C~40°C
保管温度	-10°C~50°C
動作湿度	20%-85%
保管湿度	10%-85%
寸法 幅×長さ×高さ	600mm x 218mm x 503mm
重量	24KG (excl. lens)
標準アクセサリ	Power cord, wireless remote control
証明書	CCC/CECP/CEL
保証	*1: Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

生成日: 11 Mar 2024

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。