

ClickShare CX-30

Conferencias inalámbricas sin problemas para salas de reuniones y salas de juntas pequeñas o de tamaño medio



- **Funciones interactivas:** función táctil, anotación y pizarra
- **Mayor colaboración con 2 fuentes en pantalla**
- **Realice videoconferencias desde su portátil con Button o App**
- **100% seguro, encriptado y gestionado en la nube**

ClickShare CX-30 permite realizar conferencias inalámbricas en espacios de reunión de tamaño medio. Cuando entras en la sala de reuniones, ClickShare te conecta automáticamente a los dispositivos de la sala, como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido y pantallas.

Inicie una reunión desde su portátil en cuestión de segundos, utilizando su plataforma de videoconferencia preferida. Haz que las reuniones híbridas sean fáciles, con un solo clic en el Botón ClickShare o en la App ClickShare, tanto para empleados como para invitados.

Especificaciones del producto**CLICKSHARE CX-30**

| Dimensiones de la unidad base ClickShare | |
|--|--|
| Dimensiones (Al x An x P) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| Fuente de alimentación | Conexión 110/220 V CA estándar |
| consumo de potencia | Funcionamiento: 5-10 W, 24 W Máx. |
| peso | 900 gr |
| Especificaciones generales | |
| Sistema operativo | Windows 10 y versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v11 y versiones posteriores (ClickShare app) iOS 14 y versiones posteriores (ClickShare app) |
| Requisitos del sistema | Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mojave Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o SO Mac última versión |
| Salidas de vídeo | Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b |
| Salida de audio | USB, HDMI |
| USB | 1 x USB-A, 1 x USB-C |
| Botones de ClickShare | 2 |
| ClickShare App | Escritorio y dispositivos móviles |
| Native protocols | Airplay, Google Cast, Miracast |
| Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación) | 32 |
| nivel de ruido | Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C |
| Protocolo de autenticación | WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode |
| Protocolo de transmisión inalámbrico | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| alcance | Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz (DFS) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países) |
| conexiones | 1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante) |
| rango de temperatura | Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) |
| humedad | Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación |
| Sistema antirrobo | Cierre Kensington |
| Certificaciones | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | Sí |
| Conferencia inalámbrica | a través de la aplicación o Button |
| Vista local | Sí |
| conexión de red | LAN y WiFi * |
| Management and reporting | Sí |
| Garantía | Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare |

Generado en: 05 Mar 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.