

SLite 14

バルコSLiteはビデオプロセッシングや大型ディスプレイテクノロジーで長年にわたり培った専門技術による、屋外用途の大型LEDディスプレイソリューションです ☒



技術仕様

SLITE 14

一般仕様	
視覚解像度	14 mm
物理的解像度	28.0 mm
キャリブレーションされた明るさ	6500Nit 5000Nit (6500°Kの色温度)
LED構成	2R, 2G, 1B
ピクセル濃度	5.098/n ² 3.072//パネル
水平視野角	120° (輝度 5 0 %)
垂直視野角	60° (輝度 5 0 %)
コントラスト比	1950:1 (at 200 lux)
輝度半減値	50 000時間 (フルホワイト～半輝度)
消費電力	最大：720W／パネル平均：180W／パネル
重量/タイル	34Kg
プロセッシング	+14 ビット 1 0 ビット／色 (カラー)
カラー	4 . 4 兆色
リフレッシュ・レート	800 Hz (PAL/NTSC最小)
適用温度範囲	動作： 0～40°C (32～104°F) 保管： -20～60°C (-4～140°F)
湿度	動作： 10～99 保管： 10～99%
D320入力互換	Sビデオ / コンポジット / YUV / RGB / SDI / HDSDI / SXGAまでのデータDVI
証明書	UL -CE -TUVクラスA
タイル寸法	幅 8 9 6 X高さ 6 7 2 X奥行き 2 4 9 mm

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

