


Ex Tri-combo

Event Master Ex Tri-comboプロセッサは、Event Masterシステムのスケーリングおよびスイッチング電源を拡張します。



- 必要に応じてスケーリング／スイッチング機能を拡張
- 事前構成済みですぐに使用可能
- シンプルなセットアップと配線

Ex expansion unit

Tri-combo入力カードと出力カードが事前構成済みの状態でお手元に届くEx Event Master拡張ユニットは、面倒な設定なしですぐに使用開始でき、最大100メートル先までI/Oのサポート範囲を拡張します。その他のEvent Masterプロセッサ（E2またはS3-4K）とリンクすることで、入力、出力、レイヤーを追加できます。スタンドアロンで使用する場合、別のEvent Masterプロセッサを使用せずに、Exプロセッサを互いにリンクすることで対応できます。

Flexible and simple

Exのモジュラーカードとソフトウェアは他のEvent Master製品と互換性があるため、システムを柔軟に構成して、現場にあるユニットをサポートできます。これにより、ケーブル配線とシステムがシンプルになり、遠隔デバイスとEvent Masterボックスを結ぶ従来型のファイバーエクステンダーを最大16本減らすことができます。

入力/出力オプションに高度な柔軟性を持たせるには、Tri-comboバージョンを使用するか、または必要なカードを適切に組み合わせてご購入ください。

Expand your inputs and outputs

2台のExプロセッサをそれぞれE2/S3-4Kにリンク接続することで、合計で2つの入力カードと2つの出力カードを利用できます。これにより、リンク接続あたり8系統のHD入力/出力、または2系統の4K入力/出力が可能になります。E2の場合、これは最大32系統のHD入力/出力を追加できることを意味します。S3-4Kの場合は16系統のHD入力/出力が追加可能です。どのような場合でも、フルサイズの処理シャーシやルーターの追加は必要ありません。

技術仕様

EX TRI-COMBO

一般仕様	
ライブエフェクト・キャンバス	E2またはS3にリンクし、VPUカードをインストールした場合、最大20メガピクセルPWW/PGMをサポート。 またはマスタープロセッサに追加した場合のみ40メガピクセルPGMに対応
ビデオ入力	工場出荷時にTri-Combo入力カード搭載済み。サポート対象： 1x HDMI 2.0 4K60p 4:4:4 8ビット、4:2:2 10ビット 1x DisplayPort 1.2 4K60p 4:4:4 10ビット 2x 12G SDI 4K@60p 4:2:2 10ビット
ビデオ出力	工場出荷時にTri-Combo出力カード搭載済み。サポート対象： 1x DisplayPort 1.2 4K60p 4:4:4 10ビット 1x DisplayPort 1.2 4K@60p 4:4:4 10ビット 2x 12G SDI 4K@60p 4:2:2 10ビット、または4x 3G SDI 1200P@60 4:2:2 10ビット
ゲンロック	Analog reference input on BNC connector. SDではブラックバーストおよびバイレベル、HDではトリレベル リファレンス出力はバイレベルおよびトリレベル同期信号に対応する内部同期ジェネレーターにより提供
プログラム出力	リンクされた E2 または S3-4K プロセッサにおいて、接続先用に最大 8 つのプログラム出力が作られます。
スケールされた AUX 出力	ユーザー定義可能（最大8x 2048x1200@60または2x 4K@60 出力色の補正
ミキサー	E2またはS3にリンクし、VPUカードをインストールした場合、HDミキサー4台、HD PIP 8画面、4Kミキサー1台、または4K PIP 2画面まで対応
静止画保存	最大 100 HD または 25 UHD (インポートファイルのサイズにより異なる)。
レイヤー効果	Master プロセッサにより異なる
マルチビューワ	該当なし
拡張性	Barco独自のリンクの使用により、より大型のディスプレイ用途へと簡単に拡張可能 - 大型タイル/ブレンド表示ワイドスクリーン用の入出力を増やすリンクユニット - スタンドアロン運用向けに2つのEXシャーシをリンク可能 - S3-4Kは最大4つのEXシャーシリンクをサポート（HDビデオ：16x 入力、16x 出力） - E2は最大8つのEXシャーシリンクをサポート（HDビデオ：32x 入力、32x 出力）
HDCP	HDCP 互換性はインストールされているカードにより決定。
制御	- WindowsまたはMAC用のEvent Masterスクリーン管理ソフトウェア - Event Masterコントローラー - ウェブUI - イーサネットRJ-45、1000/100/10Mbps自動認識
サービス性	フィールド・サービス可能な I/O および処理カード (ホットスワップ不可)
ノイズレベル	37dBA (公称値) /45dBA (最大) ファン速度は動作温度に基づきソフトウェアで管理。 参照規格ISO 7779
寸法	- 高さ：4.37cm/1.72インチ 1x RUラックマウント - 幅：48.41cm/19.06インチ（ラックマウント含む） - 奥行き：40.41 cm/15.91インチ
重量	6.44kg/14.2lbs
電力	入力電力:100-240 VAC 50/60Hz 125w
環境温度	0-40° C (32-104° F)
周囲の湿度	0～95% 結露なきこと（非稼働時） 0～85% 結露なきこと（稼働時）
保証	3 年間の部品・修理保証

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。