

Versa[®] TILE T100

クリエイティブ LED パネル



VERSA® TILE T100

一般仕様	
ピクセルピッチ	100 mm (3.93 インチ)
カラー	兆 (48 ビット ・ カラー / ピクセル)
リフレッシュ ・ レート	1000 Hz 超
光出力	900 cd/m ² (NIT) 校正済み
視野角	170 度 (ランベルト)
制御	Versa DRIVE D3
é»æ° ¤ã…¥ã¤,	システム:100-240 VAC 50/60 Hz T100 タイル:12 VDC (Versa COM)
消費電力	32W/パネル
熱散逸	58 BTU/h (パネルあたり)
ピクセル	4 x 4 (16 タイル)
寸法	長さ:400 mm (15.75 インチ) 幅:400 mm (15.75 インチ) 奥行き : 51 mm (2.00 インチ)
重量	4 x 4 で 2 kg (4.41 ポンド)

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。