

BarcoGraphics 8200



技術仕様

BARCOGRAPHICS 8200

一般仕様	
光出力	230 vac: 2000 ANSI lumen 120 vac: 1750 ANSI lumen
解像度	1024 x 768 pixels
コントラスト	>380:1 (full white/full black)

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

