


Система оптического управления сопряжением



Многоканальные установки на основе светоклапанных видеопроекторов характеризуются повышенной яркостью зон сопряжения. Стандартная технология электронного управления сопряжением компании Barco позволяет настраивать яркость зон сопряжения, добиваясь однородности изображения.

Фирменная технология оптического управления сопряжением компании Barco согласует уровень черного в зонах сопряжения с уровнем черного на отдельных изображениях. Это решение рекомендуется в условиях, когда необходимо добиться глубокого черного цвета.