

CRWQ-62B

5500 流明、WQXGA、单芯片 DLP Collaborate 投影机



在多窗口应用程序中共享大型数据集对于CRWQ-62B来说轻而易举。由于多个参与者可以同时出现在屏幕上，可以在会议期间实现更有效的合作。让单一来源填充整个屏幕，或者召开一个包括PowerPoint演示的视频电话会议，对于此投影机来说非常简单。可以省去在采用融合系统或带有遮光板的液晶或等离子屏幕配置时对多显示器进行复杂设置的需要。由于CRWQ-62B可提供稳定、低噪点、不会让眼睛疲劳的高对比度图像，您可以把会议室变成一个高效的合作空间。

华丽的图像

凭借其卓越的410万像素（2560 x 1600分辨率），CRWQ-62B提供的像素数量比常规WUXGA显示器多77%，比1080p显示器多97.5%，使其成为以单幅的高品质图像展示大型数据集的完美解决方案。结合高性能的投影镜头，它可提供锐利清晰的图像，对比度和细节达到了无与伦比的水平，让工作变得非常舒适。

成本效益高的设计

CRWQ-62B设计为方便安装，与多通道融合或带遮光板的液晶/等离子方案相比，可显著降低安装和维护成本。所有投影机均需要一根DVI-D电缆，以产生高分辨率。CRWQ-62B有一个免除过滤器的设计和节能灵活的双灯系统，同时采用了整合DLP®技术，可提供无与伦比的准确性。以单灯模式运行投影机可为您提供长达5000个小时的无忧时间而无需更换组件。

技术规格

CRWQ-62B

一般规格

投影机类型	WQXGA 单芯片 DLP 投影机
技术	LVDC DMD™配有DarkChip3™
分辨率	2560 x 1600 (WQXGA)
亮度	5500 ANSI 流明
对比度	6500:1
亮度均匀性	>90%
宽高比	16:10
镜头	全部是纯玻璃镜头：0.8:1 EN42广角镜头；0.8-1.21:1 EN46超广角变焦镜头；1.2-1.7:1 EN43广角镜头；1.7-2.5:1 EN41标准变焦
光学镜片移动	垂直：-144%到+144%；水平：-70%到+70%（变焦镜头）
色彩纠正	RealColor™
灯	2 x 300W UHP Vidi
灯泡寿命	可达2000小时（全功率模式）/可达2500小时（节能模式）
灯具保修（现场更换/工厂更换）	500小时或90天
封装DLP™内核	是
安装角度	桌式/吸顶式
集成网络服务器	是
3D	无源偏振和Infitec（2个投影机）
输入	2 x DVI-I；2 x HDMI 1.3a；2 x VGA；视频输入；1 x 分量；1 x S视频
输入分辨率	在所有型号上可达2560 x 1600像素输入。输出分辨率取决于固有分辨率；HDTV（1080p、1080i、720p）；EDTV（576p、480p）；SDTV（576i、480i）；NTSC、PAL、SECAM；逐行扫描
更大像素时钟	165 兆赫
软件工具	投影机工具组，ProNet
控制	1 x RJ-45 TCP/IP；1 x 9针D-SUB RS232；2 x 12V 可编程触发（3.5mm迷你插孔）；1 x 有线遥控3.5mm迷你插孔；2 x USB
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	100-240V / 50-60Hz
更大功耗	912W
噪音级别（典型，25°C/77°F时）	40.9dB (ISO 9296)
操作环境温度	10-40°C / 50°-104°F
工作湿度	20-80% RH
消散 BTU	更大3109 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	510 x 233 x 376 mm / 20.08 x 9.17 x 14.80英寸
净重	12.7 kg (28.0 lbs)
运输尺寸(宽x长x高)	520 x 370 x 780 mm / 20.47 x 14.57 x 30.71英寸
出厂毛重	20 kg (44 lbs)
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	符合FCC第15部分A类和CCC、cCSAus、cUL、UL和CE
保修期	限定为3年零件和人工

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。