


Barco UniSee 500 (UNI-0005)

55-дюймовая LCD видеостена без лицевой панели для широкого спектра использования в условиях контролируемого окружающего освещения



- Безрамочная конструкция с технологией NoGap
- Яркость 500 кд/м²
- Монтажная конструкция с автоматическим выравниванием для абсолютной точности
- Непрерывная автоматическая калибровка Sense X
- Модульная платформа, опережающая требования сегодняшнего дня

Наша удостоенная наград платформа Barco UniSee® произвела революцию в сфере практически бесшовных LCD видеостен и является огромным шагом вперед с точки зрения качества изображения, точности установки, простоты обслуживания и надежности. Система Barco UniSee 500, обеспечивающая типичные уровни яркости 500 кд/м², предназначена для использования в средах с контролируемым окружающим освещением. Эта модель дополняет видеостену Barco UniSee высокой яркости, которая подходит практически для любых сред.

Безрамочное изображение, инновационная система монтажа

Безрамочная конструкция Barco UniSee делает промежуток между панелями едва заметным, что позволяет распределять контент по нескольким панелям без черных границ. В революционной монтажной системе UniSee Mount для идеального автоматического выравнивания панелей используется сила тяжести, которая к тому же и удерживает их на месте. Более того, UniSee Mount также облегчает работу по обслуживанию, позволяя быстро демонтировать отдельные панели.

Sense X, автоматическая и непрерывная калибровка для идеальной однородности

Sense X, автоматическая, непрерывная система калибровки цвета и яркости, гарантирует, что вся стена будет постоянно демонстрировать идеально сбалансированное изображение. Также компания Barco использует собственные алгоритмы однородной калибровки, чтобы



исключить все возможные колебания яркости от центра к периферии.

Настройку и обслуживание можно выполнять еще быстрее и проще с помощью обновленного модуля UniSee Connect. Мастер проведет вас через весь процесс установки, и отдельные панели будут автоматически распознаваться программным обеспечением при представлении. Функция локального затемнения обеспечивает высокую контрастность, низкое излучение тепла и энергопотребление.

Полнофункциональная система

Помимо своего портфолио для визуализации, Barco предлагает полный спектр решений и услуг по управлению контентом для удовлетворения потребностей нескольких приложений. Кроме того, платформу Barco UniSee поддерживают несколько партнеров по экосистеме, которые предлагают индивидуализированные компоненты, дополнительно расширяющие преимущества платформы. Подумайте о сенсорных накладках для повышения интерактивности, обрезных решениях для элегантной интеграции в окружение, о решениях для монтажа, позволяющих использовать автономные или изогнутые установки и т. д.

Технические характеристики**BARCO UNISEE 500 (UNI-0005)**

Панель	
ЖК-технология	IPS
Разрешение	Full HD (1920 x 1080)
Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
Форматное соотношение	16:9
Освещенность	500 кд/м ² (номинал)
Контрастность	1100:1 (номинал)
Контрастность	1500:1 (НОМИНАЛ*)
Белая точка	Исходная: 10 500 К (НОМИНАЛ)
Затуманенность экрана	28%
Калибровка	Автоматическая калибровка цветов и яркости Sense X
Битовая глубина	3 x 10 бит
Срок службы подсветки	100000 ч (номинал)
Угол обзора (горизонтальный, вертикальный)	178° 178°
Равномерность	9 точек: 98% 13 точек: 98% 21 точка: 92%
Охлаждение	Без вентиляторов
Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C
Влажность при эксплуатации	20–80% (без образования конденсата)
Температура при хранении	От –20°C до 60°C
Влажность при хранении	10–90% (без образования конденсата)
Время ответа	< 8 мс
Temperature sensors	Встроенные датчики температуры в каждой панели
*Примечание.	*: протестировано с помощью тестового шаблона с шахматным расположением 3 x 3 на одной панели со стандартными заводскими настройками.
Размеры	
Габариты	1211,36 x 682,02 x 91,1 мм 47,7 x 26,9 x 3,59 дюйма (встроенный SMPS) 1211,36 x 682,02 x 87,1 мм 47,7 x 26,9 x 3,43 дюйма (внешний SMPS)
Диагональ деактивного экрана	55"
Вес	17,3 кг 38,1 фунта (нетто LCD) 15 кг 33,1 фунта (нетто LCM)
Ширина рамки	Н/Д (без рамки)
Возможности подключения	
DisplayPort	2 входа DP 1.2 (если длина кабеля превышает 3 м (10 футов), необходимо использовать кабели DisplayPort 1.2) 1 выход DP 1.2
Выход HDMI	2 входа HDMI 2.0
USB	2 (только для питания)
Порт Ethernet	2

Технические характеристики**BARCO UNISEE 500 (UNI-0005)**

НДСР	Да (версия 2.2)		
Электропитание			
Входное напряжение питания	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц		
Энергопотребление		Внутренний источник питания	Внешний источник питания
	500 нит	185 Вт	174 Вт
	350 нит	139 Вт	130 Вт
Тепловыделение	500 нит	631 БТЕ/ч	594 БТЕ/ч
	350 нит	474 БТЕ/ч	444 БТЕ/ч
EMC	Класс A и соответствует стандартам CE, FCC или UL Излучение: EN 55032:2012 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Защищенность: EN 55024:2010		
Безопасность продуктов	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013		
RoHS	EN 50581:2012		
Компоненты	UNI-0001 / UNI-0002 / UNI-0004 / UNI-0005 и WCE110		
Примечания	UniSee Mount может поддерживать до 10 рядов в горизонтальной компоновке и 6 рядов в вертикальной компоновке		

Создано: 17 Май 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.