

# wePresent WiPG-1000

기본 1080p 무선 프레젠테이션 시스템으로 어떠한 장치에서든 무선 화면 공유 제공



- 즉석 회의 중에 빠른 프레젠테이션을 위한 자동 켜짐 기능
- BYOD 환경에 적합한 상호 플랫폼 호환성
- 고정된 화면 모드에서 동시에 최대 4명의 사용자가 프레젠테이션할 수 있습니다

WiPG-1000은 wePresent 제품 라인의 기본 모델 프리젠테이션 솔루션입니다. 보급형 모델은 모든 기능으로 패키징되어 있어 교실, 허들 공간 및 회의실을 위한 경제적인 솔루션으로 사용됩니다. WiPG-1000은 HDMI 또는 VGA 출력을 통하여 디스플레이에 연결하여 최고 1080p의 프레젠테이션을 제공할 수 있고, 이차적인 오디오 시스템 지원을 위한 오디오 잭도 제공합니다.

## 모든 장치로 프레젠테이션

최근 내 디바이스 가져오기 환경에서는 상호 플랫폼 프레젠테이션의 중요성이 커지고 있습니다. wePresent는 소프트웨어 설치 없이도 사용자가 쉽게 어떠한 유형의 장치도 연결할 수 있고 콘텐츠를 빠르고 용이하게 프레젠테이션할 수 있도록 합니다. WiPG-1000은 사용자가 Apple의 기본 AirPlay 프로토콜을 이용하여 iOS 장치의 오디오/비디오 콘텐츠를 공유할 수 있도록 합니다.

## 동시 프레젠테이션을 위한 다수의 사용자

다양한 규모의 회의 및 교실 가능. wePresent는 최대 규모 환경의 관리를 지원하기 위하여 최대 64명의 사용자가 연결되고 참여할 수 있는 대화형 프레젠테이션 및 협업 솔루션을 제공합니다. 연결된 모든 사용자는 교대로 프레젠테이션할 수 있어 진정한 다수 사용자의 협업 경험을 이어갈 수 있습니다. 사회자는 커퍼런스 제어 기능을 이용하여 화면 상의 대기열에서 연결된 사용자 중 누구든 최대 4명까지 선택하여 프레젠테이션하도록 할 수 있습니다.

## 보안을 고려한 유연한 연결 및 네트워킹

WiPG-1000은 구성 가능한 무선 액세스 포인트(WAP)를 제공합니다. 팀이나 게스트가 연결되도록 부가적인 무선 SSID 신호를 발송합니다. 장치는 SALS20 데이터 암호화, 게이트키퍼 설정 및 개별화된 IP 설정 제어 기능으로 기업 수준의 보안을 제공합니다.

## 대화식 경험을 위한 내장된 기능

WiPG-1000은 Bluetooth 마우스 연결용 온보드 USB 포트를 제공하여 화면 상의 커퍼런스 제어 사용을 활성화합니다. WiPG-1000은 터치스크린 디스플레이가 있는 환경에서 터치스크린 제어를 지원합니다.

WiPG-1000은 미국, 캐나다 및 멕시코에서 사용할 수 없습니다.

**기술 사양****WEPRESENT WIPG-1000**

일반 사양	
운영체제	Windows 7, 8, 10 및 그 이상 macOS X, 10.9 및 그 이상 Android 4.1 및 그 이상 iOS 9 및 그 이상
기본 업계 표준 지원	Apple AirPlay
비디오 출력	HDMI 1개 VGA 1개
프레임 속도	최대 30fps
출력 해상도	최대 1080p
연결된 사용자	최대 64
소스	고정된 스크린 레이아웃으로 동시에 최대 4명
오디오 출력	HDMI 3.5mm 아날로그 오디오 잭
인증 프로토콜	WEP WPA / WPA2 PSK
무선 전송 프로토콜	2.4G(b/g/n)/5G(a/n) 전환 가능
인터페이스	15pin VGA HDMI RJ-45 USB 2.0(3개) 리셋 버튼 스테레오 전화 잭
전력 소비	13.6W (전체 로드 전력 소모)  시험 환경에서:  · 전원: DC 5V · 소프트웨어 버전: 2.2.3.2 · 하드웨어 버전 : Rev.C(2016/11/07) · USB 포트 : 각 포트에 0.5A 로드(포트 총 3개) · WiFi : 2.4G/11n (프로젝트 4 1080p 비디오스트림) · 이더넷 포트 : 핑 패킷 · HDMI : 출력 4-in-1 스크린 · VGA : 출력 4-in-1 스크린 · 폰 잭 : 스피커에 연결
열 소산	14.663 BTU/hr
무게	780 g (포장 포함) 260g (포장 제외)
크기	154.4 x 60.3 x 25mm (포장 제외) 216 x 220 x 66 mm (포장 포함)
주위 온도	작동 온도: 0~40°C 보관 온도: -10 ~ +70°C
주위 습도	작동 습도: ≤90% 보관 습도: ≤85%RH

**작성일: 15 Mar 2023**기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.barco.com](http://www.barco.com)에서 확인하십시오.