

PGXG-61B

6750 ANSI流明、XGA、单芯片DLP投影机



6K
LUMENS

1
CHIP
DLP

- 无按钮、无电缆设计
- 优秀图像质量
- 可集成ClickShare和HDBaseT

本产品仅在中国供应，且由分销商提供。

这款具有XGA分辨率的6750 ANSI流明投影机可以轻松地集成到当代的工作场所，使大家专注于投影机的专业演示。

这款投影机更让您亲睐的特点

- 时尚外观设计，无缝融入您的办公室内部装潢
- 高质量图像，细节和对比度无与伦比
- 无需使用按钮和电缆，操作简单、减少混乱
- 可靠的DLP技术，让人真正放心
- 容易升级，方便未来连接配件
- 采用DLP技术和密封的光学器件，购置成本低
- 预设图像模式，可实现灵活的色彩管理
- 直观的控制菜单，便捷操作更常用的功能
- 仅有一个按钮的遥控器，非常容易使用

ClickShare Inside巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司的无线演示系统ClickShare，可以很好地集成到投影机罩下方，允许用户以无线方式在屏幕上共享内容，实现真正的合作。

ClickShare Inside

巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司的无线演示系统ClickShare，可以很好地集成到投影机罩下方，允许用户以无线方式在屏幕上分享内容，实现真正的合作。

技术规格**PGXG-61B**

一般规格	
投影机类型	XGA 单芯片 DLP 投影机
技术	0.70 英寸 DMD
色轮	6S 标准 (RGBYCW)
分辨率	1024 x 768 (XGA)
亮度	6750 ANSI流明/4900 ANSI流明 (节能模式) (测量、测量条件和标记法均符合ISO 21118国际标准)
对比度	1100:1 / 4400:1 (动态对比模式)
亮度均匀性	80%
宽高比	4:3
镜片类型	G 镜头
镜头	1.26-1.58:1; 0.99-1.26:1; 1.58-3.0:1
光学镜片移动	垂直: -100% 到 +100% / 水平: -28% 到 +28%
色彩纠正	CCN (for 1 chip)
灯	1 x 465W Ushio
灯泡寿命	可达 1500 小时 (全功率模式) / 可达 2000 小时 (节能模式)
可带灯运输	是
封装DLP™内核	TIR 棱镜和 DMD 之间密封
高级画中画	是
安装角度	桌式/吸顶式
3D	是, TI DLP-link
梯形纠正	是
输入	G/Y、B/Pb、R/Pr、H/C、V; VGA; CVBS; HDMI-1 v1.3; DVI-D
输入分辨率	可达 WUXGA (1920 x 1200) 60Hz
软件工具	投影机工具组
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	100-240V / 50-60Hz
更大功耗	585W @ 110V/540W @ 220V 470W @ 100VAC/460W @ 240VAC (节能模式) / 低于0.5W (待机)
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	标准 40 dBA (明亮模式) / 标准 37 dBA (节能模式)
操作环境温度	5-40°C / 41°-104°F (海平面)
工作湿度	10-85%
尺寸(宽x长x高)	475 x 565 x 253.6mm
净重	17 千克
运输尺寸 (宽x长x高)	934 x 574 x 440 mm
出厂毛重	23 千克
认证	CB 测试证书、US 电磁兼容、US 安全、CE 电磁兼容和安全、CCC 电磁兼容和安全
保修期	3年标准保修 (保修和服务条件可能会因区域而异。有关更多详情, 请联系当地销售或服务代表)

生成于: 16 Mar 2023技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。