

# iCon H600

<P> HDTV 网络化 LCD 投影机</P><br>



**技术规格****ICON H600****一般规格**

光输出	6000 ANSI 流明
分辨率	HD 1080 (1920x1080px)
亮度均匀性	> 95% 全部屏幕
对比度	> 800:1 (全白/全黑)
显示器	3x 1.65 英寸多晶硅 LCD 面板, 本地 HDTV 分辨率 (1920 x 1080 像素)
特性	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ AutoImage</li><li>▪ 高级画中画</li><li>▪ 标配线笼</li><li>▪ 高级数字变焦</li><li>▪ 高级桌面集成</li></ul>
画中画	背景桌面图像 + 高达 4 路信号源同时 (数据或视频)
输入	标准: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 第 1 层: RGBHV 或分量输入、复合视频输入; S-视频输入</li><li>▪ 第 2 层: RGBHV 或分量输入、复合视频输入、S-视频输入</li><li>▪ 第 3 层: DVI 输入和 D15 输入</li><li>▪ 第 4 层: 可选输入</li></ul> 可选: <p>下列输入板可置于 4 层中的任何一层:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ RGBHV 或分量输入、复合视频输入、S-视频输入</li><li>▪ DVI 输入和 D15 输入</li><li>▪ SDI 和 HDSDI 输入与环通</li></ul>
输出	全屏合成图 DVI 输出 (1920 x 1080 在 60 Hz) (包括窗口插入)
通信	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1x RS-232C (D-9 连接器)</li><li>▪ 有线遥控迷你插孔</li></ul>
兼容性	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 目前全部视频信号源</li><li>▪ 目前全部 HDTV 信号源</li><li>▪ 全部计算机图形源, 像素时钟高达 275 Mhz (VGA、XGA、SXGA、SXGA+、UXGA、QXGA:2048x1536)</li><li>▪ DVI 高达 UXGA 和 HDTV 分辨率</li><li>▪ HD-SDI、SDI 选配</li></ul>
输入源兼容性	2048 x 1536 @ 56Hz 更大输入
屏幕尺寸	从 1-6 米 / 3-20 英尺
扫描频率	横向 15kHz -110 kHz 纵向 25 Hz -150 Hz
网络连接	2 x 10/100/1000 Base-T 以太网
机载显示器服务器	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 提供本地 1920 x 1080 分辨率</li><li>▪ Pentium 4 2,6 Ghz, 1GB DDR RAM, 40 GB 硬盘 (可升级)</li><li>▪ 2 x PCMCIA 插槽用于无线 LAN 卡、存储卡、输入输出扩展和蓝牙</li><li>▪ 2 USB 连接器和 PS2 连接器</li><li>▪ 2 x 10/100 Mb/s 以太网 RJ 45 连接器</li><li>▪ 1x RS-232C (D-9 连接器)</li><li>▪ 包括软件:</li></ul>
环境温度	5°C 高达 40°C
灯泡	2 x 300 瓦 UHP 灯泡 使用寿命: 1500 小时/灯泡

## 技术规格

## ICON H600

镜头	<ul style="list-style-type: none"><li>· 固焦镜头：<ul style="list-style-type: none"><li>-QGD (0.86:1) R9840491</li><li>-QFD (1.27:1) R9840400</li><li>-QFD (2.5:1) R9840290</li><li>-QFD (7.0:1) R9840410</li></ul></li><li>· 变焦镜头：<ul style="list-style-type: none"><li>-QHD (1.4 -2.0:1) R9849930</li><li>-QHD (2.1 -3.0:1) R9849810</li><li>-QFD (3.4 -4.5:1) R9840060</li><li>-QFD (4.5 -6.0:1) R9840100</li></ul></li></ul>
镜头移动	纵向: -120% 到 +120% 横向: -50% 到 +50%
灰尘过滤器	高质量密集微滤片 (正面可更换)
噪音级别	< 39 dB
电源电压	90V-255V
功率消耗	更大 900 瓦
功率消耗	更大 2900 BTU/小时
电源	90V -255V (50 Hz -60Hz)
净重	35 公斤 (77 磅)
尺寸	深 x 宽 x 高, 无线笼: 679 x 567 x 282 毫米 (26.73 x 22.32 x 11.10 英寸)
安全级别	符合 UL1950 和 EN60950
电磁干扰	符合 FCC 规则与规范第 15 部分 CE EN55022 A 类、CE EN55022 A 类和中国强制性认证 (CCC)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。