

iQ7-W8

ISO 8,200 lumens, WUXGA, 3 X LCD laser phosphor projector



- **Excellent image quality**
- **Excellent integration ability**
- **Guaranteed service and support**

The iQ7 series expands Barco's projector product portfolio and provides optional models with 2 brightness levels. It opens up possibilities for a wider range of applications, while still relying on the valuable Barco service and support.

The laser light source not only guarantees good image quality, but also has lower maintenance costs than most bulb projectors on the market.

Especificações técnicas**IQ7-W8**

Especificações gerais	
Tipo de projetor	3 X LCD laser phosphor projector
Resolução	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.76" LCD
Brilho	8,200 ISO lumen*
Razão de contraste	Extreme black: 100,000:1 Full on/Full Off, Dynamic ON
Uniformidade de brilho	80%
Relação de aspecto	16:10
Tipo de lente	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
Deslocamento ótico de lente	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Correção de cores	No
CLO (saída de luz constante)	No
Fonte de luz	Laser phosphor
Vida útil do laser	20,000hrs
Orientação	360° rotation, no restrictions
3D	No
Processamento de imagens	Embedded warp
Correção de abóbada	Yes
Entrada	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
Resoluções de entrada	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
Controle	IR, RS232, RJ45
Conexão de rede	10/100 Ethernet, RJ45
Requisitos de energia	100-240V / 50-60Hz
Consumo de energia	655W@220-240VAC, Typical
Alimentação de standby	less than 0.5W
Nível de ruído (normal a 25 °C/77 °F)	32.1dB (Normal Mode)
Temperatura de operação	0~40
Temperatura de armazenamento	-10~50
Umidade de operação	20%-85%
Umidade de armazenamento	10%-85%
Dimensões (LxPxA)	600mm x 218mm x 503mm
Peso	24KG
Acessórios padrão	Power cord, wireless remote control
Certificações	CCC/CECP/CEL
Garantia	*1: Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Gerada em: 04 Jul 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.