

ClickShare CX-50 2a generazione

Soluzione per conferenze premium per sale ad alto impatto



- **Dual screen: persone e contenuti affiancati su due display**
- **Facile passaggio dalla modalità UC all'esperienza BYOM**
- **Roomdock cablato per la condivisione di contenuti 4K e connettività alternativa**
- **A emissioni zero**
- **100% sicuro, crittografato e gestito dal cloud**

ClickShare CX-50 di seconda generazione porta i sistemi flessibili per conferenze wireless nelle sale riunioni e nelle sale di rappresentanza ad alto impatto. Quando entri nella sala riunioni, ClickShare ti connette automaticamente ai dispositivi della sala come fotocamere, microfoni, altoparlanti, soundbar e display.

Avvia una riunione dal tuo laptop in pochi secondi, utilizzando la tua piattaforma di videoconferenza preferita. Semplifica le riunioni ibride, con un solo clic sul pulsante ClickShare o sull'app ClickShare, sia per i dipendenti che per gli ospiti.

Specifiche tecniche**CLICKSHARE CX-50 2A GENERAZIONE**

Dimensioni dell'unità di base ClickShare	
Dimensioni (AxLxP)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard
Consumo energetico	Operativo: 74,5 W (max) Standby: 0,27 W -Standby in rete: 3,7 W
Peso	985 g
Specifiche generali	
Sistema operativo	Windows 10 o superiori macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v11 e versioni successive (app ClickShare) iOS 14 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom. Minimo: Processore Intel i3 dual-core /8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o ultima build Mojave Consigliato: Intel i5 processore a 4 core / 8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	4K UHD (3840*2160) @ 60Hz. HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) @ 60Hz. Modalità USB-C DP ALT (lato posteriore)
Ingressi video	4k UHD (3840*2160) a 30Hz. Modalità USB-C DP ALT (lato anteriore)
Uscita audio	USB, jack, HDMI
Conessioni	Lato anteriore: 1x USB Type-C 3.1 Lato posteriore: 1x USB Type-C 3.1, 2x USB Type-A 3.1, 1x Ethernet LAN 2.5Gbit, uscita linea audio analogica su presa jack (3,5 mm)
ClickShare Button	2
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Numero massimo di connessioni contemporanee (con Pulsanti e/o App): minimo 32
Numero massimo di connessioni simultanee (con Button e/o App)	
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Assistenza touchscreen: Sì Interattività: Sì
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Alta qualità
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi (doppio)
Management and reporting	Sì
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare

Generato il: 12 Apr 2024

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.