

广角变焦EN23



对焦范围: 1.8 - 15.0 m

- SX+ 1.34-1.87:1
- 1080 / WUXGA 1.20-1.70:1

技术规格**广角变焦EN23****一般规格**

工作F/#	F 2.5-2.86 音圈控制的可变光圈F 2.5-7.0
变焦倍率	1.4 电动变焦和对焦
焦距	25.69-35.98 毫米
对焦范围	1.8 – 15m
自定义对焦范围	可扩展对焦范围，请向销售了解详细信息
净重	3.9 千克
投射比例	DMD芯片 ▪ SXGA+ 1.34-1.87:1 ▪ 1080p/WUXGA 1.2-1.7:1 图像尺寸公差 +/-5%

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。