


巴可 HDR 灯箱 LSB-430

HDR 分析仪和颜色分级助手



了解 LSB-430 产品。这款巴可 HDR 分析仪可帮助将图像分级为适合影院、广播和 OTT 的 HDR 级别。

巴可 HDR 灯箱是您的理想助手

- 完整内容分析（时间线、图像范围.....）
- 缺陷检测
- 为分级软件提供建议解决方案
- 巴可 HDR 灯箱的实时帧分析为您节省时间
- 颜色分级器自动应用解决方案（取决于配置）
- 对分级结果进行完整性检查，并可以选择将巴可 HDR 灯箱调整为平滑集成工具
- 适合现有的 PP 工作流程
- 分级和质量控制在 3 个工作日内完成
- UI 易于理解

技术规格

巴可 HDR 灯箱 LSB-430

一般规格	
内存	32/64/128/256 GB
网络	2 x 1Gb/s 局域网网卡
处理器	Intel(R) Xeon Silver 4310 12 核心处理器 2.10 GHz
硬盘	2 个 480 GB 固态硬盘 SSD (Raid-1)，或 2 个 960 GB 固态硬盘 (Raid-1)
输出	多达 16 个 4K-UHD 显示屏 \\n多达 64 个 HD 显示屏（使用巴可环通显示功能）
输入	最多 5 个 2 通道 DP1.2 输入卡（支持高达 4096x2160 @60Hz 的分辨率）最多 5 个 2 通道 HDMI™ 2.0 (2x4K -HDCP not supported) Up to 4x 4ch HDMI™ 1.4 (4xHD -HDCP not supported) Up to 4x 4ch HDMI™ 1.4 (4xHD -HDCP supported) Up to 4x 1ch HDMI™ 2.0 (1x4K -HDCP supported)
形状系数	4U 19 英寸机架箱
USB	6 个 USB3.1 Gen1
尺寸	不含手柄：482 毫米（宽）x 177 毫米（高）x 472 毫米（深） 19 英寸 x 6.9 英寸 x 18.58 英寸
电源	冗余 1200W 100-240 V~，12-7 A，50/60 Hz
重量	19 -25 公斤（不含包装） 41.89 -55.12 磅
功耗	全力运转时为 350W（典型值）。
温度范围	工作温度：0° -35°C 32° -95°F 储存温度：-20° -60°C -4° -140°F
湿度	5% -80%（非冷凝）
噪音水平	更高 49 dbA（在 1 米/32.8 英尺的距离、25°C / 77°F 的温度下测量）
合规性	CE，CB，UL，UKCA，RCM，FCC A 级

生成于：13 Mar 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。